

## CARACTERÍSTICAS

- Alta calidad
- Adecuado para una multitud de usos
- Fácil de roscar
- Colores negro y natural disponibles en una gama de tamaños

## Brida de nylon negra RS PRO, 150mm x 3,6 mm

RS Código RS: 233-500



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

### Descripción del

Bridas no extraíbles de nylon RS PRO. Su propósito principal es ayudar a limpiar las instalaciones sujetando los cables juntos o en una ubicación específica. Sin embargo, tienen otros usos como colgar o almacenar piezas listas para pintar. Las bridas no extraíbles de nylon RS PRO están fabricadas de nylon, son fáciles de usar y son un artículo esencial para cualquier caja de herramientas.

### Especificaciones

<b>Tipo</b>	No desmontable
<b>Color</b>	Negro y natural
<b>Material</b>	Nylon 66
<b>Aplicación</b>	Agrupar cables juntos, adecuados para usar en servicio eléctrico y electrónico, mantenimiento, mecánica y aplicaciones de automoción.
<b>Resistente a.</b>	Resistencia a la radiación ultravioleta
<b>Resistente a UV</b>	No
<b>• Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C</b>	-40°C
<b>Temperatura de funcionamiento máxima; 90 °C</b>	+85°C
<b>Comportamiento del fuego</b>	Pirorretardante
<b>Cantidad</b>	1000

### Especificaciones mecánicas

<b>Longitud</b>	150mm
<b>Anchura</b>	3,6mm
<b>Resistencia a la tracción</b>	176,4N
<b>Intensidad máxima del paquete</b>	36mm


### Aprobaciones

<b>Se cumplen los estándares</b>	UL94V-2
----------------------------------	---------





### Dimensions



RS Article	Colour	Length (mm)	Width (mm)	Quantity	Min. Tensile Strength (Kg)	Max Bundle Dia. (mm)
178-462	Natural	100	2.5	100	8	22
233-499	Black	100	2.5	100	8	22
492-0447	Natural	100	2.5	1000	8	22
233-455	Black	100	2.5	1000	8	22
178-478	Natural	150	3.6	100	18	36
233-465	Black	150	3.6	100	18	36
492-0453	Natural	150	3.6	1000	18	36
233-500	Black	150	3.6	1000	18	36
178-484	Natural	190	4.8	100	22	49
233-461	Black	190	4.8	100	22	49
492-0469	Natural	190	4.8	1000	22	49
233-506	Black	190	4.8	1000	22	49

RS Article	Colour	Length (mm)	Width (mm)	Quantity	Min. Tensile Strength (Kg)	Max Bundle Dia. (mm)
489-2140	Natural	203	4.6	100	22	52
233-471	Black	203	4.6	100	22	52
178-490	Natural	292	3.6	100	18	82
233-477	Black	292	3.6	100	18	82
489-2156	Natural	300	4.8	100	22	83
233-487	Black	300	4.8	100	22	83
178-507	Natural	368	4.8	100	22	105
233-483	Black	368	4.8	100	22	105
233-493	Black	380	7.6	100	55	105