

特点

- 镀锡铜
- 硅树脂橡胶绝缘
- 各种电线尺寸
- 0.8 mm 壁厚

RS Pro 环境电线 0.5 mm² csa 、红色 25m 卷装

RS 号: 359-683



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

恶劣环境电线

商品描述属性

RS Pro 型镀锡铜导线、覆盖 0.8 mm 壁厚的硅树脂橡胶、符合 BS INNNNOINNNNNNN 群铁。这些电缆可满足与医疗、电子或电气设备相关的多种应用、这些设备可在环境条件下工作。特别适用于可能遇到臭氧、电晕放电、辐射、热、风化或各种油、溶剂等通常不利影响的情况。所有型号均高度可靠且质量极佳。

一般规格

电线类型	BS6195
美国线规	20
绝缘材料	硅橡胶
耐受	电晕放电、热、油、臭氧、辐射、溶剂、风化
芯线束	16/0.2 mm
电缆形状	单核
导线材料	裸铜
绞线数	16
应用	建筑工地、汽车发动机、飞机、加油站

电气规格

额定电压	750V
测试电压	2000 V
击穿电压	5000V

恶劣环境电线

机械规格

横截面积	0.5mm ²
护套颜色	红色
长度	25m
外径	2.6mm
绝缘壁厚	0.8mm
绞线尺寸	0.2mm
绞线	16/0.2mm

操作环境规格

最低工作温度	-60°C
最高工作温度	180°C
工作温度范围:	-60°C 至 180°C

认证

合规性 / 认证

csa 、 rohs 合规性证书