

Principales

Gamme de produit	Harmony 9001K
Type de produit ou équipement	Tête de voyant
Nom de l'appareil	K

Complémentaires

Matériau de la collerette	Métal
Diamètre de fixation	30 mm
Couleur de la capsule	Sans capsule
Culot de lampe	BA 9s
Alimentation du bloc lumineux	Pleine tension 24 V Pleine tension 28 V
Forme de la tête de vis	Rond
Source lumineuse	Ampoule à incandescence
Mode opératoire	Normal
Tension de service (Us)	24...28 V
Alimentation du bloc lumineux	Pleine tension
Dimension	30 mm

Environnement

Certifications du produit	CSA LR25490 classe 3211 03[RETURN]fichier UL E42259 CCN NKCR[RETURN]CE
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.