

# EH334

Potente, versátil y de alta resolución



- **Brillante proyector 1080p– 3600 ANSI lumens**
- **Facil conectividad – HDMI, VGA, USB Power**
- **Audio claro y potente - 10W speaker**
- **Portátil y ligero**

Transmite contenido llamativo y brillante con el proyector Full HD 1080p EH334. Perfecto para presentaciones en aulas y salas de reuniones, este proyector está diseñado para ser utilizado en cualquier momento del día.

Additionally, it boasts easy connectivity with multiple inputs including HDMI, VGA and a built in 10W speaker. You can even use the USB Power to connect and power HDMI dongles such as the Google Chromecast.

## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	3.600 lumens
Ratio de contraste	20.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone-Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	70%
Tamaño de pantalla	0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") (diagonal)
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	3500 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	1.47:1 - 1.62:1
Distancia de proyección (m)	1m - 9.8m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.59 ~ 17.14
Offset nativo	116%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm <b>Outputs</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A <b>Control</b> 1 x RS232
<b>General</b>	
Nivel sonoro (tipico)	27dB
Compatibilidad PC	WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido caja	AC cable de corriente, control remoto, fuente de alimentación, manual básico de usuario.
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	205W
Consumo energético ( máx.)	295W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Peso	2.91kg
Dimensiones (W x D x H)	316 x 244 x 108

