



Metalen bescherm slang met vloeistofdichte coating

- LTS gegalvaniseerde stalen bescherm slang, PVC coating

Flexibele gegalvaniseerd stalen bescherm slang met gladde PVC hoes. Voldoet aan IP66, IP67, IP68 en IP69k met LTS-koppelingen. Deze bescherm slang wordt gebruikt in machines, werktuigen en installaties, binnen en buiten, waar vloeistofdichtheid (IP68, IP69k) een vereiste is.

Hoofdkenmerken

- vloeistofdicht (IP68 en IP69k met LTS-koppelingen)
- hoge compressie, treksterkte en slagvastheid
- goede flexibiliteit
- gladde coating aan buitenzijde, kreukt niet bij buigen
- goed bestand tegen zuren, oliën, vetten en brandstoffen
- UV-bestendig, geschikt voor buitentoepassingen
- kleur zwart



HelaGuard LTS.

Vloeistofdichte bescherm slang met polyurethaan (PU) coating op aanvraag leverbaar.

MATERIAAL	gegalvaniseerd staal (GS), Polyvinylchloride (PVC)
Gebruikstemperatuur	-20 °C tot +105 °C
Certificering	Lloyd's Register



HelaGuard LTS gegalvaniseerde stalen bescherm slang, met vloeistofdichte PVC coating.

TYPE	Nominale Ø	Nominale maat inch (")	Buiten Ø	Binnen Ø	Buigradius	Gewicht (g/m)	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
LTS10	10	1/4	11,8	7,0	35	185	50 m	zwart (BK)	166-31900
LTS12	12	5/16	14,2	10,0	40	203	25 m	zwart (BK)	166-31901
LTS16	16	3/8	17,8	12,6	45	311	25 m	grijs (GY)	166-31917
	16	3/8	17,8	12,6	45	311	25 m	zwart (BK)	166-31902
LTS20	20	1/2	21,1	16,0	65	407	25 m	grijs (GY)	166-31918
	20	1/2	21,1	16,0	65	407	25 m	zwart (BK)	166-31903
LTS25	25	3/4	26,4	21,1	100	503	25 m	grijs (GY)	166-31919
	25	3/4	26,4	21,1	100	503	25 m	zwart (BK)	166-31904
LTS32	32	1	33,1	26,5	135	732	25 m	grijs (GY)	166-31921
	32	1	33,1	26,5	135	732	25 m	zwart (BK)	166-31905
LTS40	40	1 1/4	41,8	35,4	175	885	25 m	grijs (GY)	166-31927
	40	1 1/4	41,8	35,4	175	885	25 m	zwart (BK)	166-31906
LTS50	50	1 1/2	47,9	40,4	230	1.240	25 m	zwart (BK)	166-31907
LTS63	63	2	59,7	51,6	280	1.470	10 m	zwart (BK)	166-31908

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Andere rollengten op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.