

Datasheet

1/2 Inch Drive Reversible Ratchet Handle

Code commande [253-116](#)



Caractéristiques

Matériau :

Axe : Driver en acier au chrome-vanadium

forgé avec engrenage : acier au chrome-molybdène

Cliquets de direction : acier au chrome molybdène moulé en poudre

Poignées : nylon

Finition

Axe/clé à cliquet : chrome satiné. Partie

entraînement : finition chimiquement noircie

Poignée : injection noire

Dureté

Traitement à chaud jusqu'à : 38~54 HRC (partie entraînement et axe)



Contenu

1 clé à cliquet à libération rapide à entraînement réversible 1/2 po avec poignée à injection en nylon noire (type à cliquet à 24 dents)

Longueur totale : 275, profondeur : 45, largeur : 47, poids net : 725 grammes

Remarques

1. La partie entraînement est conforme à la norme DIN-3120, la longueur totale, la largeur de la clé à cliquet et le test de charge de couple sont conformes à la norme D-3122.

2. Charge de test de couple - clé à cliquet (512 nt-m)