

CARATTERISTICHE

- Palo in acciaio inox:
Alto 1000 mm
- Base con diametro
di 350 mm
- Nastro in
nylon/poliestere
nero
- La tela si estende
fino a 2,8 m.
- Disponibile nastro di
ricambio
- Copertura a cupola e
base in cemento
- Base inferiore in
gomma per una
maggiore protezione
- Assemblaggio facile

Paletto retrattile nero RS Pro, barriera

Codice RS: 829-9065



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Gamma RS Pro di paletti di sicurezza con nastro retrattile. I paletti barriera sono ideali per chiudere le aree in modo rapido e semplice. Si tratta di un sistema di barriera temporanea robusto, Durable and Easy to Use basato su montanti alti 1000 mm con base pesante e nastro retrattile largo 48 mm che si blocca semplicemente all'unità successiva.

829-9062 - perno nero con cintura nera retrattile

829-9065 - montante cromato con cintura nera retrattile

829-9090 - Cassetta di ricambio a 4 vie, nastro nero

Specifiche generali

Tipo di barriera	Barriera estensibile
Materiali	Nylon/poliestere
Fine	Cromo
Colore	Nero
Applicazione	Controllo della folla, prevenzione dell'ingresso in aree pericolose e organizzazioni di code, protezione delle persone in aree quali piattaforme di carico da veicoli, carrelli elevatori a forche e altri incidenti stradali, blocco temporaneo di aree ristrette come piattaforme di carico, magazzini, ospedali e cantieri edili o per guidare le persone in una determinata direzione.

Specifiche meccaniche

Diametro	63mm
Altezza	950 → 1000 mm

Assembly instruction:



Packaging information: 2 sets into carton

