

## har-flexicon 5,00 FCV-2 SPE



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	14 31 021 6201 201
规格	har-flexicon 5,00 FCV-2 SPE
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/14310216201201">https://harting.com/14310216201201</a>

### 标识

类别	连接器
系列	har-flexicon®
原件	连接器

### 版本

接线方式	弹片接线
连接方式	PCB至电缆
针数	2
编码	白 蓝

### 技术参数

导体截面积	0.08 ... 1.5 mm <sup>2</sup> 实心 0.08 ... 1.5 mm <sup>2</sup> 绞线
导体截面积 [AWG]	AWG 28 ... AWG 16 实心 AWG 28 ... AWG 16 绞线
插针排	1
针间距 ( 接线端 )	5 mm
污染等级	3
传输特性	SPE T1-B
数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s
放电距离	3.7 mm
爬电距离	3.7 mm

## 技术参数

剥线长度	4 mm
极限温度	-40 ... +105 °C
绝缘组	II (400 ≤ CTI < 600)

## 材料特性

材料(插芯)	PA46
颜色(插芯)	灰色
材料 ( 插针 )	铜合金 弹簧钢
表面 ( 插针 )	Sn 界面端 Sn 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

## 规格和认证

UL / CSA	UL 1059 XCFR2.E314677 CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
----------	---

## 商业数据

包装尺寸	250
原产国	中国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140280090
eCl@ss	27460201 印刷电路板连接器
ETIM	EC002637
UNSPSC 24.0	39121415