


PASE50-XL-N

Palier à semelle

Paliers à semelle PASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
rainure	N	Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles

dimensions principale & données de performance

d	50 mm	Alésage
L	200 mm	Longueur totale
H 2	115 mm	Hauteur
≈m	2,62 kg	Poids

Cotes de montage

J	158 mm	Distance trous de fixation
N	18 mm	Largeur (rainure)
N 1	23 mm	Longueur (rainure)



Dimensions

H	57,2 mm	Distance axe arbre
A	54 mm	Largeur (base)
A ₁	34 mm	Largeur (tête)
H ₁	21,5 mm	Hauteur (base)
B ₁	43,8 mm	Largeur totale du collier de blocage
S ₁	32,8 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

ASE10	Corps de palier
GRAE50-XL-NPP-B	Désignation roulement
KASK10	Couvercle de protection

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.