



ECT TCI13-0150-040-B

E1518541

Cable Tie 150x3.6mm With Edge Clip 1-3mm Inside Serrated, Top Mount, Cross Installation

Produktegenskaper:

Detekterbar	Nej
Min. dragkraft	180 N
Modell/Utförande	Inre kuggning
Materialkvalitet	PA (polyamid)
Bandförslutning	Plasttunga/- näsa
Transparent	Nej
Fluorescerande	Nej
Öppningsbart lås	Nej
Textremsa	Ingen
Typ av fastsättning	Kantclips
Färg	Svart
Material	Plast
Max. dragkraft	180 N
Flambeständighet installationsmaterialklass (UL94)	Övrigt

Mått & Dimensioner:

MOQ	100 .
Enhet	st
Bandlängd	150 mm
Bandets bredd	3.6 mm
Max. dragkraft	180 N

Godkännanden:

MIL-godkänd	Nej
VG-godkännande	Nej
UL-godkänd	Nej
Godkänd enligt CE	Nej
Godkänd enligt UL	Nej
Flambeständighet installationsmaterialklass (UL94)	Övrigt
Godkänd enligt DNV	Nej

Compliance:

CA Proposition 65	In compliance
Conflict Minerals	N/A, Contains no conflict minerals
PFAS	No PFAS
PFOA	No PFOA
PFOS	No PFOS
POPs	No POPs
REACH	No SVHC (247 Subs. 21 Jan 2025)
REACH Annex XIV	No REACH Annex XIV
REACH Annex XVII	No REACH Annex XVII
RoHS	RoHS 3 (2015/863)
SCIP	Ej tillämpningsbart
US TSCA	No (5 PBT Subs, Feb 2021)
ECCN (EU)	No CLASS
ECCN (US)	EAR99

Övrig information:

ETIM-Klass	EC000046 - Buntband
ETIM-Version	10.0
Varumärke	NEMIQ
Produktgrupp	Buntband med kantclips
Sökbeskrivning	EVK2024, ENR2025V
Alternativt Artikelnummer	ECTTCI13-0150-040-B
E-nummer	E1518541

Logistisk information:

Artikelstatus	Beställningsvara, lager kan finnas men lagerhålls normalt inte.
E-nummer	E1518541
MOQ	100 .
Streckkod	733117641361
Ursprungsland	CN
Artikelnummer	ECT TCI13-0150-040-B
Tullstatistikkod	39269097
Enhet	st

*Vi reserverar oss för tekniska ändringar och felskrivningar.

Nelco Contact AB - Daléns Gata 7, 195 61 Arlandastad, Sweden - Tel. +46 (0)8 754 70 40 - order@nelco.se - www.nelco.se