

# Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

INFORMÁCIÓK	Érték	Mértékegység
1. A szállító neve vagy védjegye	IIYAMA CORPORATION	
2. Modellazonosító	TF1215MC-B1	
3. Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikartartomány (SDR) esetében	F	
4. A bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikartartomány (SDR) esetében	11,0	W
5. Energiahatékonysági osztály nagy dinamikartartomány (HDR) esetében	Nem alkalmazandó	
6. A bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikartartomány (HDR) esetében	Nem alkalmazandó	W
7. Energiaigény kikapcsolt üzemmódban	0,3	W
8. Energiaigény készenléti üzemmódban	0,6	W
9. Energiaigény hálózatvezérelt készenléti üzemmódban	Nem alkalmazandó	W
10. Elektronikus kijelző kategóriája	Monitor	
11. Képarány	4 : 3	
12. Képernyőfelbontás (képpontok)	1 024 x 768	képpont
13. Képátló	30,7	cm
14. Képátló	12	hüvelyk
15. Látható kijelzőfelület	453,0	cm <sup>2</sup>
16. Alkalmazott paneltechnológia	LED LCD	
17. Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll	Nem	
18. Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll	Nem	
19. Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll	Nem	
20. Képfriessítési frekvencia	60	Hz
21. A szoftver- és firmware-frissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a rendelkezésre állás végének dátuma):	01 03 2032	
22. A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a rendelkezésre állás végének dátuma)	01 03 2031	
23. Garantált terméktámogatás minimális időtartama (az időtartam vége)	01 03 2031	
24. A tápegység típusa:	Külső	
i Szabványos külső tápegység (a termékdoboz része)	Támogatott szabvány(ok) neve	-
	Bemeneti feszültség	- V
	Kimeneti feszültség	- V
ii Szabványos külső tápegységnek megfelelő tápegység (nem része a termékdoboznak)	Támogatott szabvány(ok) neve	-
	Előírt kimeneti feszültség	- V
	Előírt szállított áramerősség	- A
	Előírt áramfrekvencia	- Hz