



Pushing Performance
Since 1945

Han Dummy Module



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 000 9950
规格	Han Dummy Module
浩亭电子目录	https://harting.com/09140009950

标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® 空模块
模块尺寸	单模块

版本

公母类型	公头 母头
------	----------

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
------	-----------------

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

商业数据

包装尺寸	2
净重	0.25 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140018778
eCl@ss	27440392 连接器 (附件)
ETIM	EC002939
UNSPSC 24.0	39121400