

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



面板式安装底座外壳 B24，带单锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，保护盖板材料: PC，电缆出线: 2，水平，2x Pg21，高度: 68 mm，电缆密封: 无，保护盖: 是，标准

优势

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

商业数据

订货号	1412883
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APB
产品关键代码	AF7APB
目录页面	页码633 (C-2-2019)
GTIN	4055626061320
单件重量（含包装）	393 g
单件重量（不含包装）	380 g
原产地	CN

技术数据


说明

概述	适用HC-B24、BB46、D64、DD108、HV10/16、M系列插芯
概述	亦可提供带粉末涂层或有颜色的型号：1372658 HC-STA-B24-SLWSC-2SSP21-EL/.../...

产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	面板式安装底座外壳
应用	标准
类型	B24
出线口编号	2
螺钉连接类型	2x Pg21
型号	矮型设计
保护盖	是
电缆出口	水平
Pg螺钉连接	无

尺寸

尺寸图	
宽度	57 mm
高度	68 mm
长度	144 mm
孔径	5.5 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0 (互锁)
	V0 (保护盖)
密封材料	NBR，导电
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层
保护盖板材料	PC
锁扣材料	PA

机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	2x Pg21
锁紧类型	锁扣

连接数据

紧固扭矩	2 Nm ... 3 Nm (用于表面安装壳体上的M5安装螺钉)
------	----------------------------------

安装


组装说明	一个开口使用塑料空位插头密封，可用螺丝刀将其打开。
------	---------------------------

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66 (带已锁定的保护盖)
	IP67 (插入时)
冲击强度	IK08
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

图纸

尺寸图



尺寸图

HC-STA-B24-SLWSC-2SSP21-ELC-AL - 壳体



1412883

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412883>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412883>

DNV

认证ID: TAE000037S



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	6.68千克二氧化碳当量