



## Données techniques

### NKS60

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collet latéral, segment latéral, série lourde

#### DEFINITION TECHNIQUE

<b>Marque</b>	NTN
<b>Fw - Cote sous rouleaux</b>	60 mm
<b>D - Diamètre Extérieur</b>	80 mm
<b>C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure</b>	28 mm
<b>rs - Rayon mini de Raccordement</b>	1,1 mm
<b>Trou de graissage sur bague extérieure</b>	Non/No
<b>Classe de Jeu Radial</b>	CN
<b>Classe de précision</b>	P0
<b>Masse</b>	0,335 kg

#### PERFORMANCE PRODUIT

<b>Cr - Capacité charge dynamique</b>	44500000 mN
<b>C0r - Capacité charge statique</b>	85000000 mN
<b>N lim - Vitesse limite Lubrification graisse</b>	25800 °/s
<b>N lim - Vitesse limite Lubrification huile</b>	39000 °/s
<b>Tmin - Température mini de Fonctionnement</b>	253,15 °K
<b>Tmax - Température max de Fonctionnement</b>	393,15 °K

#### DIMENSIONS D'INSTALLATION

<b>Da max - Diamètre max épaulement BE</b>	64 mm
--	-------



**NTN Europe**

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

# NKS60

Roulement à aiguilles bague massive sans bague intérieure

## DIMENSIONS D'INSTALLATION

**ras max - Rayon max raccordement arbre & logement**

1,1 mm



**NTN Europe**

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15