

ZETA

4688IEP125P63

EAN 4031582308259

Roulette fixe, Chape en acier, renforcé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine.

Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	50 mm
Largeur de la roulette	117 mm
Dimension de platine	137 x 117 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Hauteur	164 mm
Résistance à la température	- 20 / + 85 °C
Norme	EN_12532
Poids	1.87 kg
Dureté du bandage	Shore A 67
Capacité de charge dynamique	300 kg
Capacité de charge statique	600 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

ZETA

4688IEP125P63

EAN 4031582308259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

