

CARACTERISTIQUES

- **Compatibilité USB 2.0**
- **USB type A mâle vers type A femelle**
- **Transfert de données jusqu'à 480 Mb/s**
- **Plug and Play**
- **Aucune alimentation nécessaire**
- **Compatible avec Windows 10 et les versions plus anciennes**
- **Idéal pour une utilisation avec une large gamme d'applications**
- **Extension des câbles USB 2.0 de 12 mètres supplémentaires**

Câble d'extension USB A mâle RS Pro vers USB A femelle, 12 m

RS code commande : 182-8835



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à

payer un prix élevé.

Description du produit

Ce câble d'extension actif USB de RS Pro est doté d'un connecteur USB A mâle à une extrémité avec un connecteur USB A femelle à l'autre, ce qui vous permet d'étendre la longueur de votre câble USB 2.0 de 12 mètres supplémentaires. La rallonge est dotée d'un répéteur actif interne pour régénérer le signal USB, sans alimentation supplémentaire nécessaire. La gaine de câble est dotée de conducteurs en fil de cuivre et d'un fil de drain avec un blindage en feuille tressée en aluminium, garantissant un câble USB hautes performances. Les fils internes sont enfermés dans une gaine en PVC offrant une excellente durabilité et une excellente résistance à la corrosion, tout en restant suffisamment flexible pour s'adapter aux solutions de gestion des câbles. Les deux connecteurs sont fabriqués en nickel et sont dotés d'un passe-fil pour empêcher la séparation des câbles tout en offrant des performances et une protection optimales. Ce câble d'extension USB hautes performances est idéal pour étendre les câbles USB trop courts et peut être utilisé dans diverses applications telles que la connexion de dispositifs ensemble qui nécessitent le chargement, l'alimentation ou les données à transférer.

Caractéristiques générales


Type USB	USB 2.0
Connecteur A	USB-A mâle
Type A de connecteur	USB A
Connecteur A Sexe	Mâle
Connecteur B	USB A femelle
Type de connecteur B.	USB A
Connecteur B Sexe	Femelle
Vitesse de transfert de données	480 Mbit/s
Matériau de gaine extérieure	PVC
Couleur de la gaine	Noir
Placage de connecteur	Nickel
Applications	iPod, iPhone, iPad, MacBook

Spécifications mécaniques

Longueur	12m
-----------------	-----

Homologations

Normes Met	RoHS, CE, REACH
-------------------	-----------------



P1		P2	
1	VBUS RED/ RED	1	
2	D- WHITE/ WHITE	2	
3	D+ GREEN/ GND	3	
4	GND BLACK/ BLACK	4	
SHELL	DRAIN WIRE&BRAD地线 编织	5	

8	MOULD YH-031
7	MOULD YH-030
6	White PE ROHS
5	PCB (IC:28PIN)
4	PVC 45P Transparent-black PVC
3	USB 2.0 A/F Nickel-plated
2	USB 2.0 A公 Triple welding White ABS, gold-plated case&terminal L=36.6mm
1	UL2725#26AWG*1P+2#AWG*2C+AEB (80/0.12AM) OD=5.2mm Jacket: PVC Black 65P L=12M