

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - 配线块



1422978

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1422978>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

配线块，19"安装，IP20，带24个用于RJ45电缆连接模块的可选插槽，RJ45连接器模块，LC双工，SC单工和MPO，中灰色



## 优势

- 安装无需专用工具
- 坚固的设计

## 商业数据

订货号	1422978
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNLBA
产品关键代码	ABNLBA
目录页面	页码391 (C-2-2019)
GTIN	4055626319926
单件重量 (含包装)	808 g
单件重量 (不含包装)	808 g
原产地	CN

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - 配线块

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1422978>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	配线架
应用	适用于RJ45电缆连接模块的安装插槽，免适配器，光纤耦合器型号多样
连接图表	RJ45
出线口编号	24
插槽数目	24

### 电气特性

绝缘电阻	符合IEC 61010-1
传输介质	FO

### 连接数据

连接方式	快速连接
------	------

### 尺寸

宽度	482.6 mm
高度	43.6 mm
深度	83.4 mm

### 材料规格

颜色	灰色
标识材料	钢，镀锌
阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	PC-GF

### 电缆/电线

短期／长期张力强度	150N (Modul)
-----------	--------------

### 机械特性

短期／长期张力强度	150N (Modul)
-----------	--------------

### 环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP20
	IP20
环境温度 (运行)	5 °C ... 55 °C
环境温度 (存放/运输)	-5 °C ... 55 °C
环境温度 (组装)	-25 °C ... 55 °C

### 安装

安装类型	19" 适配器
------	---------

# CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - 配线块

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1422978>



组装说明

注意接地设计方案

## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	19170192

### ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E 没有超过限值的危险物质
--	-----------------------

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )	相关物质重量百分比不超过0.1%
------------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)