

Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Modulo VARIOFACE con connessione Push-in e connettore per cavo piatto, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con connettori maschio e staffe di bloccaggio corte e lunghe per connettori femmina, n. poli: 40

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Pezzi/conf. | 1 PZ |
| GTIN |  4 046356 796675 |
| GTIN | 4046356796675 |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 197,200 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | Stati Uniti |
| Sales Key | CK2411 |

Dati tecnici

Dimensioni

| | |
|------------|---------|
| Larghezza | 77,4 mm |
| Altezza | 75,8 mm |
| Profondità | 63 mm |

Condizioni ambientali

| | |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) | -20 °C ... 70 °C |

Generalità

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Tensione d'esercizio max. ammissibile | 25 V AC |
| | 60 V DC |
| Corrente max. ammessa (per segnale) | 1 A |
| N. poli | 40 |
| Segnalazione stato | No |
| Posizione d'installazione | a scelta |

Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Dati tecnici

Dati di collegamento

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione collegamento | Livello di campo |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |

Dati di collegamento 2

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Denominazione collegamento | Livello di controllo |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 1 |
| N. poli | 40 |
| Passo | 2,54 mm |

Controllore supportato

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Controllore | ALLEN-BRADLEY SLC 500 |
| - scheda I/O adatta | 1746 OB 32 |
| | 1746 OV 32 |
| | 1746 IB 32 |
| | 1746 IV 32 |

Normative e prescrizioni

| | |
|--|--------------|
| Attacco a norma | CSA |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| | DIN EN 50178 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,6 kV |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |


Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni |
| | Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads" |

Disegni

Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Schema di collegamento



Classifiche

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27250300 |
| eCl@ss 4.1 | 27250300 |
| eCl@ss 5.0 | 27250300 |
| eCl@ss 5.1 | 27250300 |
| eCl@ss 6.0 | 27242600 |
| eCl@ss 7.0 | 27141152 |
| eCl@ss 8.0 | 27141152 |
| eCl@ss 9.0 | 27141152 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC002780 |
| ETIM 5.0 | EC002780 |
| ETIM 6.0 | EC002780 |

Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Classifiche

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC002780 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211824 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121421 |
| UNSPSC 11 | 39121421 |
| UNSPSC 12.01 | 39121421 |
| UNSPSC 13.2 | 39121432 |

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

| | | | |
|----------------------------|---|---|---------|
| CSA |  | http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ | 2122203 |
| Tensione nominale UN | | 125 V | |
| Corrente nominale IN | | 1 A | |
| mm ² /AWG/kcmil | | 26-14 | |

| | | | |
|----------------------------|---|---|---------------|
| UL Recognized |  | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 238705 |
| Tensione nominale UN | | 125 V | |
| Corrente nominale IN | | 1 A | |
| mm ² /AWG/kcmil | | 26-14 | |

Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Omologazioni

| | | | |
|----------------------------|--|---|---------------|
| cUL Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 238705 |
| Tensione nominale UN | | 125 V | |
| Corrente nominale IN | | 1 A | |
| mm ² /AWG/kcmil | | 26-14 | |

| | | |
|-----|--|--------------------------|
| EAC | | RU C- DE.A*30.B.01742 |
|-----|--|--------------------------|

| | |
|------------------|--|
| cULus Recognized | |
|------------------|--|

Accessori

Accessori

Cavo di sistema

Cavi - VIP-CAB-FLK40/0,14/0,5M - 2318787



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli, 180 °-Uscita); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli, 90 °-uscita); lunghezza cavo: 0,5 m

Cavi - VIP-CAB-FLK40/0,14/1,0M - 2318790



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli, 180 °-Uscita); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli, 90 °-uscita); lunghezza cavo: 1 m

Cavi - VIP-CAB-FLK40/0,14/1,5M - 2318800



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli, 180 °-Uscita); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli, 90 °-uscita); lunghezza cavo: 1,5 m

Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Accessori

Cavi - VIP-CAB-FLK40/0,14/2,0M - 2318813



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli, 180 °-Uscita); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli, 90 °-uscita); lunghezza cavo: 2 m

Cavi - VIP-CAB-FLK40/0,14/3,0M - 2318826



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli, 180 °-Uscita); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli, 90 °-uscita); lunghezza cavo: 3 m

Cavi - VIP-CAB-FLK40/0,14/4,0M - 2318839



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli, 180 °-Uscita); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli, 90 °-uscita); lunghezza cavo: 4 m

Cavi - VIP-CAB-FLK40/0,14/6,0M - 2318842



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli, 180 °-Uscita); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli, 90 °-uscita); lunghezza cavo: 6 m

Cavi - VIP-CAB-FLK40-0,14/... - 2318855



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli, 180 °-Uscita); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli, 90 °-uscita); lunghezza cavo: variabile

Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Accessori

Cavi - FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2288985



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); lunghezza cavo: 0,5 m

Cavi - FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2288998



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); lunghezza cavo: 1 m

Cavi - FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2289007



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); lunghezza cavo: 1,5 m

Cavi - FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2289010



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); lunghezza cavo: 2 m

Cavi - FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2289023



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); lunghezza cavo: 2,5 m

Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Accessori

Cavi - FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2289036



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); lunghezza cavo: 3 m

Cavi - FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2289049



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); lunghezza cavo: 3,5 m

Cavi - FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2289052



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); lunghezza cavo: 4 m

Cavi - FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2299589



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); lunghezza cavo: 6 m

Cavi - FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299592



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); lunghezza cavo: 8 m

Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Accessori

Cavi - FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299602



Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 40-poli); lunghezza cavo: 10 m

Cavi - FLK EZ-DR-S.../.../... - 2295046



Cavo intestato, schermato, lunghezza variabile

Segnamorsetti non siglati

Segnamorsetti - UC-TM 4 - 0818111



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 3,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 120

Segnamorsetti - UC-TM 6 - 0818085



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 80

Segnamorsetti - UCT-TM 6 - 0828736



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 60

Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/FLK40 - 2903793

Accessori

Nastro Zack - ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,08 mm, dimensioni campo di siglatura: 4,98 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Nastro Zack - ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 22 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 21,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 4