

VS-15-SD - D-SUB保护盖板

1887099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1887099>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

D-SUB保护盖板，外壳尺寸2，IP54防护等级，与面板安装支架和插头外壳VS-15-...配套



商业数据

订货号	1887099
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	ABNCBZ
产品关键代码	ABNCBZ
目录页面	页码219 (C-2-2013)
GTIN	4017918817473
单件重量（含包装）	8.01 g
单件重量（不含包装）	7.2 g
原产地	DE

VS-15-SD - D-SUB保护盖板



1887099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1887099>

技术数据

产品属性

产品类型	保护盖
类型	15

尺寸

宽度	16.5 mm
高度	23.8 mm
长度	95.9 mm

材料规格

颜色	灰色
标识材料	塑料
阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	PA

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 1000
---------	--------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP54
环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C

VS-15-SD - D-SUB保护盖板



1887099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1887099>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-15-SD - D-SUB保护盖板

1887099

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1887099>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn