

# HC-STA-D15-HLFS-1TTM20-ELC-AL - 壳体

1424350

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424350>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插头外壳 D15，适用单锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，电缆出线: 1，直头，1x M20，高度 : 56 mm，电缆密封: 无，标准

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 1424350          |
| 包装单位       | 1 pc             |
| 最小订货量      | 1 pc             |
| 销售关键代码     | AF7APE           |
| 产品关键代码     | AF7APE           |
| 目录页面       | 页码525 (C-2-2019) |
| GTIN       | 4055626370866    |
| 单件重量（含包装）  | 95.3 g           |
| 单件重量（不含包装） | 95.3 g           |
| 原产地        | CN               |

# HC-STA-D15-HLFS-1TTM20-ELC-AL - 壳体

1424350

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424350>



## 技术数据


### 说明

|    |                |
|----|----------------|
| 概述 | 适用HC-D15、A10插芯 |
|----|----------------|

### 产品属性

|        |          |
|--------|----------|
| 产品类型   | 带锁扣的外壳   |
| 外壳类型   | 插头外壳     |
| 产品系列   | HC-STA-D |
| 应用     | 标准       |
| 类型     | D15      |
| 出线口编号  | 1        |
| 螺钉连接类型 | 1x M20   |
| 型号     | 矮型设计     |
| 电缆出口   | 直头       |
| Pg螺钉连接 | 无        |

### 尺寸

|     |                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸图 |  |
| 宽度  | 30 mm                                                                                |
| 高度  | 56 mm                                                                                |
| 长度  | 63.5 mm                                                                              |

### 材料规格

|        |         |
|--------|---------|
| 密封材料   | NBR，导电  |
| 外壳材料   | 压铸铝，耐盐水 |
| 外壳表面材料 | 无镀层     |

### 机械特性

|        |        |
|--------|--------|
| 机械参数   |        |
| 螺钉连接类型 | 1x M20 |
| 锁紧类型   | 针脚     |

### 环境和真实条件

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 环境条件     |                   |
| 保护等级     | IP66              |
|          | IP67              |
| 冲击强度     | IK08              |
| 环境温度（运行） | -40 °C ... 125 °C |

# HC-STA-D15-HLFS-1TTM20-ELC-AL - 壳体


1424350

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424350>



## 图纸

尺寸图



尺寸图

1424350

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424350>

## 认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424350>

**DNV**

认证ID: TAE000037S



**cUL认证**

认证ID: E255026



**UL认证**

认证ID: E255026

**cULus认证**

分类

ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# HC-STA-D15-HLFS-1TTM20-ELC-AL - 壳体



1424350  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424350>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)