

**Applicazione:** contenitore a parete industriale in acciaio dolce IP66 adatto per l'alloggiamento di apparecchiature elettroniche ed elettriche in ambienti difficili prossimi ad aree soggette ad annaffiature frequenti o umidità generalizzata.

**Il prodotto include:** piastra di montaggio per contenitore e porta, sistema di serratura a punto singolo, piastra pressacavo, guarnizione di tenuta e accessori di fissaggio.

**Configurazione standard:** verniciatura a polvere epossidica di poliestere con finitura ruvida


**Colore:** RAL7032

**Grado di protezione:** IP66

**Contro gli impatti meccanici:** IK10

**Spessore:** contenitore e sportello in lamiera d'acciaio da 1,2 mm o 1,5 mm

**Piastra di montaggio:** acciaio zincato da 1,5mm o 2 mm



Codice prodotto	Descrizione	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Corpo e porta Spessore (mm)	Piastra di montaggio Spessore (mm)
775-5785	Serratura a punto singolo	200	200	150	1,2	1,5
775-5788	Serratura a punto singolo	300	200	150	1,2	1,5
775-5300	Serratura a punto singolo	300	250	150	1,2	1,5
775-5782	Serratura a punto singolo	300	250	150	1,2	1,5
775-5791	Serratura a punto singolo	300	300	150	1,2	1,5
775-5319	Serratura a punto singolo	300	300	210	1,2	1,5
775-5794	Serratura a punto singolo	300	400	200	1,2	1,5
775-5312	Serratura a punto singolo	300	400	210	1,2	1,5
775-5798	Serratura a punto singolo	400	300	150	1,2	1,5
775-5808	Serratura a punto singolo	400	300	200	1,2	1,5
775-5316	Serratura a punto singolo	400	300	210	1,2	1,5
775-5801	Serratura a punto singolo	400	400	200	1,2	1,5
775-5325	Serratura a punto singolo	400	400	210	1,2	1,5
775-5328	Serratura a punto singolo	400	600	210	1,2	1,5
775-5805	Serratura a punto singolo	500	400	150	1,2	1,5
775-5814	Serratura a punto singolo	500	400	200	1,2	1,5
775-5322	Serratura a punto singolo	500	400	210	1,2	1,5
775-5331	Serratura a punto singolo	500	500	210	1,2	1,5
775-5334	Serratura a punto singolo	500	500	300	1,2	1,5