High

Cadenas étanche

Avec une réelle expertise en fabrication, un design exclusif et une qualité certifiée par des tests exigeants, les cadenas étanches Yale ont été conçus pour répondre à vos besoins.

Composés d'un revêtement de protection résistant aux intempéries et d'une anse en acier cémenté à double verrouillage, ces cadenas de sécurité sont la solution idéale pour sécuriser des objets de valeur avec un risque de vol modéré. Ils conviennent ainsi parfaitement pour sécuriser un abri de jardin, un portail ou n'importe quel bien situé en extérieur.

Yale prend soin de vos biens, vous vous occupez du reste.

Y220B/51/118/1

Y221B/52/125/1

Y220B/61/123/1

Y220B/71/130/1

Applications recommandées

Extérieur Garage Portail

Caractéristiques

- Anse en acier cémenté pour une meilleure résistance à la coupe.
- Revêtement résistant aux intempéries et cache-entrée de clé pour une protection aux conditions climatiques extrêmes.
- Double verrouillage à billes pour une résistance maximale à l'effet de levier.
- Performances testées et mesurées selon la norme EN12 320 : 2012.
- Résistance à la corrosion de 120 heures en brouillard salin.
- Plus de 10 000 cycles de manoeuvres (ouverture et fermeture).

High

Cadenas étanche

Description	Cadenas étanche 51mm	Cadenas étanche 51 mm (anse protégée)	Cadenas étanche 61mm	Cadenas étanche 71mm
Référence	Y220B/51/118/1	Y221B/52/125/1	Y220B/61/123/1	Y220B/71/130/1
Points de verrouillage	Double verrouillage à billes	Double verrouillage à billes	Double verrouillage à billes	Double verrouillage à billes
Matière du corps	Acier laminé	Acier laminé	Acier laminé	Acier laminé
Matière de l'anse	Acier cémenté	Acier cémenté	Acier cémenté	Acier cémenté
Hauteur intérieure de l'anse	24 mm	22 mm	27 mm	29 mm
Largeur intérieure de l'anse	18 mm	18 mm	21 mm	26 mm
Poids (clés incluses)	300 g	515 g	455 g	700 g
Dimensions (mm)	**Largeur** : 53 **Hauteur** : 50 **Diamètre** : 35 **Anse Ø** : 9	**Largeur** : 53 **Hauteur** : 82 **Diamètre** : 35 **Anse Ø** : 9	**Largeur** : 62 **Hauteur** : 55 **Diamètre** : 38 **Anse Ø** : 12	**Largeur** : 72 **Hauteur** : 60 **Diamètre** : 43 **Anse Ø** : 13
Résistance à la corrosion	120 heures	120 heures	120 heures	120 heures
Clés	3 clés	3 clés	3 clés	3 clés
Goupilles	Cylindre 5 goupilles	Cylindre 5 goupilles	Cylindre 5 goupilles	Cylindre 5 goupilles
Grade CEN	2	2	2	3

Pour plus d'information sur nos produits, visitez :

www.yalelock.com

Yale EMEA
School Street, Willenhall,
West Midlands WV13 3PW

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY