



Pushing Performance
Since 1945

9p STR FE PL2_M3 nut_Reel_140 pcs



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 55 115 6611 741
规格	9p STR FE PL2_M3 nut_Reel_140 pcs
浩亭电子目录	https://harting.com/09551156611741

标识

类别	连接器
系列	D-Sub
标识	标准
原件	连接器
插针端子介绍	冲压
	直式

版本

接线方式	回焊焊接接线方式 (SMT)
公母类型	母头
尺寸	D-Sub 1
连接方式	主板到子插件板
	堆栈
针数	9
锁定类型	带螺纹的固定法兰 M3
包装内容	每卷 140 个

技术参数

针间距 (接线端)	2.74 mm
额定电流	5 A
放电距离	≥1 mm
爬电距离	≥1 mm
绝缘阻抗	> 5 x 10 ⁹ Ω
接触电阻	≤25 mΩ



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

拧紧力矩	≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
极限温度	-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
插入力	≤30 N
拔出力	≥3.3 N ≤20 N
性能等级	2 符合 CECC 75301-802 标准
插拔次数	≥250
测试电压U _{r.m.s.}	1 kV
绝缘组	IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度	≥1.6 mm
安装高度	6.35 mm
Hot plugging	无
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)	R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D

材料特性

材料(插芯)	液晶聚合物 (LCP) 外壳：钢、镀镍
颜色(插芯)	黑色
材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镍表面镀贵金属
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含

规格和认证

规格	DIN 41652
----	-----------



Pushing Performance
Since 1945

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079

商业数据

包装尺寸	1
净重	848.12 g
原产国	越南
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140068520
eCl@ss	27440214 D-Sub 耦合器
ETIM	EC001136
UNSPSC 24.0	39121469