

Scheda dati

Specifiche

Pettine di collegamento tagliabile iC60 Vigi 25A (L1L2) 21 moduli



A9XPF521

Prezzo: 45,65 EUR

Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo Prodotto	Pettine di distribuzione
Installazione	Orizzontale
Categoria Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
descrizione linee	3L + N
Length in 18 mm modules	21
Norme Di Riferimento	EN/IEC 61439-1

Caratteristiche tecniche

numero di denti	6 N + L + Vigi
Tipo distribuzione	N L1 Vigi N L2 Vigi N L3 Vigi
configurazione poli per 1 via	1 "1P + N" 1 2P
passo di collegamento	18 mm
tipo di connettore	Dente
distanza fra i denti	63 mm
marcatura	N L1 N L2 N L3
Isolamento	Isolato
Presentazione del dispositivo	Tagliabile
Corrente nominale di impiego [Ie]	100 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue]	415 V CA
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA conforme a IEC 61439-2
posizione montaggio	Parte superiore su morsetti a gabbia
Passo 9 mm	42
Larghezza	378 mm
Colore	Bianco (RAL 9003)
Compatibilità Gamma	Acti9 Acti9 iC60 Acti9 Vigi iC60
compatibilità prodotto	add-on residual current devices 25 A

Ambiente

Resistenza Al Fuoco	960 °C (30 s) conforme a IEC 60695-2-1
---------------------	--

Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-7-1
grado di protezione IP	IP20 con terminali e copridenti

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,200 cm
Confezione 1: larghezza	2,800 cm
Confezione 1: profondità	35,000 cm
Confezione 1: peso	185,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	6,000 cm
Confezione 2: larghezza	8,800 cm
Confezione 2: profondità	46,700 cm
Confezione 2: peso	1,023 kg
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	50
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	40,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	10,943 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

Si

[Direttiva RoHS Unione europea](#)

Conforme

Numeros SCIP

12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No

WEEE

Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.