

特点

- 插入式 RJ11 插头
- 模块化
- 输出电流为 1.5A
- 额定电压为 30-42 V 交流
- 镀金，磷青铜耐腐蚀触点
- 高质量聚碳酸酯外壳，确保耐用性
- IDC 触点端接
- 符合 RoHS 关于限制危险物质的标准

RS PRO ， 插入式 RJ11 插头

RS 库存号： 331-6342



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

如果您想将一条电话线连接到需要多条内部线路的业务系统，请考虑使用此 RS PRO RJ11 插头。用于将非对称数字用户线路 (ADSL) 调制解调器连接到标准电话插座，这种多用途公插头内部具有六个可接线触点，而不是通常的两个。

磷青铜触点具有极高的 Durable，镀金意味着它们可耐受生锈和腐蚀。作为 RS PRO 系列的一部分，该产品已经过领先工程师严格的质量和一致性测试。它经过安全测试，符合 ANSI/ESD S20.20：2014 和 BS EN 61340-5-1：2007 安全标准，因此可防止静电放电造成的损坏。

一般规格

以太网连接器类型	RJ11 连接器
性别	公头
路数	6P4C
连接器类型	模块化插头
方向	直向
触点材料	磷青铜
触点镀层	金
壳体	PC UL94V-0
颜色	透明
数据速率	高达 24 mbit/s
应用	无线室外 AP，室外 LED 和显示屏照明，航海，机器自动化，军用

电气规格

触点电阻	最大 20mΩ
绝缘体电阻	最小 500 MΩ
额定电流	1.5A
额定电压	30VAC / 42VAC

机械规格

安装类型	电缆安装
------	------

认证

合规性 / 认证	符合 RoHS 标准, ANSI/ESD S20.20 : 2014 和 BS EN 61340-5-1 : 2007
----------	---



Body material	Polycarbonate UL94V-0
Contact	Gold plated phosphor bronze
Current	1.5A max
Voltage	30V ac / 42V dc
Insulation resistance	500MΩ min
Contact resistance	20mΩ max

Compatibility	
Plug	Recommended cable
331-6336	666-1109
331-6342	666-1109
331-6364	666-1103
331-6370	666-1103
331-6386	625-6782, 666-1115