

SS6

Gant léger enduit de PU résistant aux coupures

Très souple et offrant une grande dextérité, il offre également une résistance supérieure aux coupures pour une protection dans les applications à haut risque de coupure. L'enduction en PU protège la main de l'abrasion / de la graisse et assure une adhérence supérieure et durable.

Caractéristiques

- ▲ Résistance à la coupure : niveau E / A5
- ▲ Gant souple et confortable, offrant une grande dextérité
- ▲ La doublure de jauge 13 offre un sensation « seconde peau » pour une manipulation aisée des petites pièces
- ▲ Renfort pouce index pour une durabilité accrue
- ▲ Conçu pour faciliter les mouvements et un port continu
- ▲ Dos de la main respirant, réduisant la transpiration
- ▲ Doublure sans couture pour éviter les irritations
- ▲ Poignet élastiqué pour un bon maintien.



Certifications



4X43E

Secteurs et applications appropriés

Secteurs d'activité

- ▲ Automobile
- ▲ Bâtiment
- ▲ Secteur manufacturier
- ▲ Gestion des installations

- ▲ Services publics
- ▲ Voirie et infrastructures
- ▲ Acier et métaux

Applications

- ▲ Machines et opérations industrielles
- ▲ Assemblage de composants et de produits
- ▲ Réparations et entretien

- ▲ Travaux de construction métallique
- ▲ Manipulation de matériaux tranchants ou abrasifs
- ▲ Verre et vitrage

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747

SS6

Gant léger enduit de PU résistant aux coupures

Informations sur le produit

Matériaux	Doublure:	Polyéthylène haute performance, Fibre d'acier, Nylon, jauge13
	Revêtement:	Polyuréthane
Couleur	Gris	
Longueur	240mm	
Style de manchette	Poignet élastique en tricot	

Informations de commande

S	SKY00101	Nombre d'articles par paquet 10 x Paires
M	SKY00102	
L	SKY00103	
XL	SKY00104	
XXL	SKY00105	

Informations supplémentaires

Légende des certifications



ou cliquez [ici](#)

Déclaration de conformité



ou cliquez [ici](#)

Voir le produit en ligne



ou cliquez [ici](#)

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747