

DCMPP569P1-QW

Sécateur sur perche XR 18V 5Ah Li-Ion



5035048838587



Description du produit :

Capacité de coupe (mm) : 38 Portée hauteur (m) : 3

Fonctionnalités et avantages du produit :

- **CAPACITÉ DE COUPE** - Peut couper des branches avec facilité et précision jusqu'à 38 mm d'épaisseur.
- **SECTIONS SÉCABLES** - Jusqu'à 3 mètres de portée, mais peut toujours être divisé en 3 tronçons distincts pour faciliter le transport et le rangement.
- **LAMES ANTIADHÉSIVES** - Empêche la sève et les débris de coller, ce qui permet de gagner du temps de nettoyage et maximiser la productivité.
- **LAME REMPLAÇABLE** - Amovible avec une simple vis hexagonale pour l'affûtage ou le remplacement, assurant une durabilité à long terme.
- **TÊTE ARTICULÉE** - La tête articulée à 5 positions facilite la coupe des branches, permettant un meilleur contrôle et une plus grande précision dans les zones difficiles d'accès.
- **POIGNÉE ERGONOMIQUE** - Assure une prise confortable et sûre, minimisant la fatigue.
- **CROCHET EN MÉTAL** - Parfait pour libérer les branches coincées, afin que la zone de travail puisse être dégagée rapidement et en toute sécurité sans forcer ni endommager l'outil.

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Sécateur sur perche XR 18V (x1)
- Batterie XR 18V 5 Ah DCB184 (x1)
- 4A Charger (x1)

DCMPP569P1-QW

Sécateur sur perche XR 18V 5Ah Li-Ion

5035048838587



Produit faisant partie de la série DCMPP569

Ref	Titre
DCMPP569N-XJ	Sécateur sur perche XR 18V
DCMPP569P1-QW	Sécateur sur perche XR 18V 5Ah Li-Ion