

M12 BLP-0X

PIALLA M12™ BRUSHLESS

La pialla M12™ è molto versatile grazie alla possibilità di regolare la profondità di taglio fino a 2 mm . La larghezza di piallatura di 51 mm la rende perfetta per le più comuni applicazioni

Compatta e leggera, può essere utilizzata con una mano anche per applicazioni sopra la testa

L'aspirazione delle polveri è possibile da entrambi i lati

La pialla ha 14.000 giri/min e garantisce una finitura costante e perfetta

Con una batteria da 4.0 Ah si riescono a lavorare fino a 60 m di quercia con una profondità di 2 mm


Fino a 17.5 mm di battuta

Supporto estraibile dalla base per proteggere il materiale da colpi accidentali

Lame bifacciali di scorta disponibili nella pialla

Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®



Velocità a vuoto (giri/min)	14,500
Profondità di piallatura (mm)	2.0
Larghezza piallatura (mm)	56
Profondità di battuta (mm)	17.5
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.92 (M12 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933492850