

## Han-Modular Twin Kappe



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 002 5401
规格	Han-Modular Twin Kappe
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09140025401">https://harting.com/09140025401</a>

### 标识

类别	附件
上壳/底座系列	Han-Modular® Twin
附件种类	保护盖
附件介绍	用于不封底安装底座

### 版本

尺寸	Modular Twin
锁定类型	单锁扣
详细资料	<p>额定电压 <math>\leq</math>630 V 额定脉冲电压 <math>\leq</math>6 kV 污染等级3</p> <p>对于完整的连接器，规定的电压额定值是可以达到的最大水平。如果使用的模块确实提供较低的额定电压，则这些较低的额定电压也是有效的。个别应用中更高的额定电压可向 HARTING 讨论。</p>

### 技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP65

### 材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸铝
表面 ( 上壳/底座 )	粉末涂层
颜色 ( 上壳/底座 )	RAL 7037 ( 土灰 )
RoHS	符合
ELV 状态	符合

## 材料特性

China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅

## 规格和认证

规格	IEC 61984
----	-----------

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	60 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140019980
eCl@ss	27440208 工业插头连接套
ETIM	EC002314
UNSPSC 24.0	39121467