

CARATTERISTICHE

- Pannelli sottili e stretti
- Materiale in metallo pressofuso
- Ricevitore di alta qualità
- Maggiore distanza migliorata
- Opzione di accesso tramite tastiera
Supporta fino a 3 ricevitori
- Fino a 2 ingressi - 2 monitor video possono essere usati se necessario
- Kit video a mani libere per montaggio superficiale
- Pannello chiamate: 190mm (a) x 75mm (L) x 45 (45) mm
- Monitor da 7": 160M (a) x 245mm (L) x 18 (P) mm

Ingresso porta RS Pro con sistema di ingresso video

Codice RS: 870-06



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Il kit di controllo accessi RS Pro è un dispositivo ideale che può essere utilizzato in un'ampia gamma di ambienti o applicazioni, soprattutto in aree in cui è necessario monitorare la gestione del flusso delle persone, del traffico e della sicurezza, soprattutto nei punti di ingresso e uscita di edifici come negozi, uffici, scuole e molto altro ancora.

Specifiche generali

Tipo di sistema	Sistema di ingresso video
Display a colori o monocromatico	Colore
Dispositivo di sblocco	Pulsante
Componenti inclusi	Monitor video a colori da 7 pollici interno, tastierino della telecamera e campanello della porta, cablaggio di alimentazione/istruzioni di montaggio
Applicazioni	Scuole, università e college, fabbriche e produzione industriale, ospedali e ambienti sanitari come ricerca, laboratori, supermercati e negozi, uffici

Specifiche meccaniche


Dimensioni	190mm x 75mm x 45mm
Profondità	45mm
Altezza	190mm
Larghezza	75 mm
Monitor da 7 pollici dimensioni	160mm (a) x 245mm (L) x 18mm (P)

Omologazioni


Conformità/certificazioni	RoHS
---------------------------	------



1 doors with keypad + 1 Mon - wiring



CCL KEYPAD WIRING CK VERSION



S