

Fluke TP81 绝缘穿刺夹组



主要特性

- 香蕉插孔可使用所有的数字多用表和香蕉插孔线
- 不可旋转的香蕉插孔可放置测试线混乱，可在连接测试线时夹紧/放松钳夹
- 测试达 60 V 的直流电压

产品概述: Fluke TP81 绝缘穿刺夹组

不锈钢探针可刺穿14、16、18规格的线缆的绝缘层。可控制刺入深度，更小程度的伤害绝缘层。可以将其用于设计有对地完全绝缘的燃油喷射器或传感器。TP81连接至香蕉插孔导线（如福禄克TL224）。

型号



Fluke TP81

TP81 绝缘穿刺夹组

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
11/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229