

特点

- 不锈钢无头螺钉，带六角套筒
- 公制螺纹
- 提供各种螺纹尺寸，包括 M3、M4、M5、M6 和 M8
- 良好的耐腐蚀性
- 埋头 – 头部不会突出，因此不会有任何物体撞击它，并干扰应用的操作。
- 也用于许多内部精细木工应用
- 需要一个六角扳手 /Allen 扳手

RS M3 Pro 3mm 内六角平头定位螺钉 不锈钢

RS 号: 137-714



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

当您需要与材料表面齐平或低于该表面的紧固件时，RS PRO 六角埋头螺钉是理想选择。这些常用的公制螺纹埋头螺钉由 A2 (304) 不锈钢制成，设计用于空间受限的轻型应用。这些紧固件可在需要坚固、可靠接头时使用。这些螺钉具有极具吸引力的高质量外观和表面、无论您在何处使用、都可为您提供出色的耐腐蚀性

一般规格

螺纹尺寸	M3
材料	不锈钢
表面	普通
螺钉类型	平头螺钉；定位螺钉
头部形状	六角套筒套件
驱动器类型	六角
驾驶功能	六角套筒
防腐蚀	是的
应用	紧固件和固定件； 机器工具和维修； 安全防护； 电子应用； 汽车行业

机械规格

长度	3mm
不锈钢类型	A2 302
规格	din 7991

认证

合规性 / 认证

din 7991 、 rohs



RS Stock No.	Size	Length	RS Stock No.	Size	Length
137-714	M3	3mm	137-815	M6	6mm
137-720	M3	6mm	137-821	M6	8mm
124-7389	M3	8mm	124-7394	M6	10mm
137-736	M3	12mm	137-837	M6	12mm
			137-843	M6	16mm
137-742	M4	4mm	124-7395	M6	20mm
137-758	M4	6mm	124-7396	M6	30mm
124-7390	M4	8mm			
124-7391	M4	10mm	137-859	M8	8mm
137-764	M4	12mm	124-7397	M8	10mm
			137-865	M8	12mm
137-770	M5	5mm	137-871	M8	16mm
124-7392	M5	6mm	124-7398	M8	20mm
137-786	M5	8mm	124-7399	M8	25mm
137-792	M5	10mm			
137-809	M5	12mm			
124-7393	M5	16mm			