

HC-A16-I-CT-M - 插芯


1585430

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1585430>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插芯，位数: 16+PE，尺寸: D25，每位接线数目: 1，针式插头，压接，250 V，16 A，0.5 mm² ... 4 mm²



优势

- 抗冲击和振动，符合DIN EN 61373标准

商业数据

订货号	1585430
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7ABB
产品关键代码	AF7ABB
GTIN	4046356285162
单件重量（含包装）	32.92 g
单件重量（不含包装）	22.22 g
原产地	CN

HC-A16-I-CT-M - 插芯

1585430
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1585430>



技术数据

说明

概述	适用于HC-D25/HC-D50外壳和CK2.5-ED压接插针（压接插针选配）
概述	仅在无负载/电压时，才能插拔连接器。

安装

组装说明	为确保正确使用，需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中 用于塑料编码条：4个
------	--


产品属性

产品类型	固定芯数的插芯
系列	HC-A
类型	D25 D50
位数	16
连接图表	16+PE
触点编码	1 - 16
每位接线数目	1
触点类型	车削

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

尺寸

尺寸图	
宽度	23 mm
高度	33 mm
长度	72 mm
钻孔距离，水平	66 mm
钻孔距离，垂直	16 mm

机械特性

接点直径	2.5 mm
------	--------

连接数据

连接技术

连接系统	压接
每位接线数目	1

HC-A16-I-CT-M - 插芯

1585430

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1585430>



连接符合标准	IEC / EN
--------	----------

导线连接

导线横截面	0.5 mm² ... 4 mm² (适用于柔性导线)
可连接导线横截面AWG	20 ... 12
紧固扭矩	0.7 Nm ... 1 Nm (PE 连接) 0.5 Nm ... 0.8 Nm (用于安装在HEAVYCON壳体中的安装螺钉)
单根电线的剥线长度	8 mm

电气特性

额定电压(III/3)	250 V
额定过电压	4 kV
额定电流	16 A

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 500
---------	-------

材料规格

接触件材料	铜合金
材料接触表面	Ag (选配Au)
接触件载体材料	PC
标准/条例	PC: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合 DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C (包括针位加热)
-------------	----------------------------


标准和规范

测试

标准/规范	PC: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合 DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)
-------	---


图纸

尺寸图



插头

尺寸图




面板开口

HC-A16-I-CT-M - 插芯

1585430
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1585430>




示意图



连接器针位分配，连接侧

图表



衰减曲线图

HC-A16-I-CT-M - 插芯

1585430

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1585430>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1585430>

DNV 认证ID: TAE000037S				
-------------------------	--	--	--	--

CSA 认证ID: 013631_6233_01				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	250 V	16 A	- 12	-

cULus认证 认证ID: E468743				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	250 V	16 A	- 12	-

HC-A16-I-CT-M - 插芯



1585430

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1585430>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ECLASS-13.0	27440205

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-A16-I-CT-M - 插芯

1585430
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1585430>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn