


# AC5031



## Embase pour modules AS-Interface

EMS-BASE RC ST SET



1 verrou de blocage

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC

### Sorties

Technologie AS-i  
Pouvoir de coupure < 4 A

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...85  
Indice de protection IP 65

### Données mécaniques

Poids [g] 115,2  
Boîtier rectangulaire  
Type de montage Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière  
Dimensions [mm] 82,5 x 45 x 33  
Matières PBT

### Accessoires

Fourniture joints pour câble plat: 2, NBR  
Presses-étoupes: 3  
Bouchons protecteurs: 3  
écrous hexagonaux: 4  
Accessoires en option capot., pour module AS-i, AC3000  
insert avec bornes à vis :, AC5007

### Remarques

Remarques jusqu'à 4 sorties de câble M20 pour les branchements en T et en croix

# AC5031



## Embase pour modules AS-Interface

EMS-BASE RC ST SET

Unité d'emballage

1 pièces

### Raccordement électrique

bornes à vis: ...2,5 mm<sup>2</sup>