

CARACTERISTIQUES

- DIN975
- Résistance mécanique élevée
- Type entièrement fileté

Barre filetée en nylon simple de RS PRO, M8, 1 m

RS code commande : 280-464



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ces tiges filetées métriques en nylon de 1 m sont entièrement filetées et fabriquées en nylon 66, avec une gamme de tailles de filetage disponibles : M3 (RS : 280363), M4 (RS : 280379), M5 (RS : 280385), M6 (RS : 280391), M8 (RS : 280408), M10 (RS : 280414) et M12 (RS : 280420). Ces tiges sont fabriquées conformément aux normes DIN975.

Caractéristiques

Taille du filetage	M8
Matériau	Nylon 66
Finition	Uni
Applications	Projets de construction, Bois, Métaux.

Spécifications mécaniques

Type de longueur de filetage	Entièrement fileté
Longueur	1000mm

Homologations

Normes Met	DIN 976
-------------------	---------