

**TERMSERIES  
TRZ 24-230VUC 1CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Module de relais TERMSERIES, module complet composé d'un relais et d'une base avec bobines AC/DC/UC ; disponible dans différentes versions :

- Avec raccordement à vis et à ressort
- Contact AgNi, avec, en option, contacts plaqués or
- 1 et 2 contacts inverseurs
- En option, entrée en tensions multiples : de 24 à 230 V UC
- Avec différents circuits de protection en entrée (diode de roue libre, circuit RC)
- Levier d'éjection lumineux

**Informations générales de commande**

Type	TRZ 24-230VUC 1CO
Référence	<a href="#">1122970000</a>
Version	TERMSERIES, Interfaces relais, Nombre des contacts: 1 Inverseur AgNi, Tension nominale: 24...230 V UC $\pm 10\%$ , Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort
GTIN (EAN)	4032248905102
Cdt.	10 pièce(s)

**TERMSERIES  
TRZ 24-230VUC 1CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Largeur	6,4 mm	Largeur (pouces)	0,252 inch
Hauteur	90,5 mm	Hauteur (pouces)	3,563 inch
Profondeur	87,8 mm	Profondeur (pouces)	3,457 inch
Poids net	31,6 g		

**Températures**

Humidité	5-95 % d'humidité rel., $T_u = 40^\circ\text{C}$ , pas de condensation	Température de fonctionnement	-40 °C...60 °C
Température de stockage	-40 °C...85 °C		

**Sortie**

Tension de commutation nominale	250 V AC	Tension de commutation AC, max.	250 V
Tension de commutation DC, max.	250 V	Courant permanent	6 A
Courant à la mise sous tension	20 A / 20 ms	Puissance de commutation AC (résistif), max.	1500 VA
Puissance de commutation DC (résistif), max.	144 W @ 24 V	Retard à la mise s. tension	< 22 ms
Retard à la coupure	< 100 ms	Puissance min. de commutation	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Fréquence de commutation max. à charge nominale	0,1 Hz		

**Entrée**

Tension nominale	24...230 V UC $\pm 10\%$	Courant nominal AC	4 mA @ 230 V AC $\pm 10\%$ , 28 mA @ 24 V AC $\pm 10\%$
Courant nominal DC	22 mA @ 24 V DC $\pm 10\%$	Puissance nominale	530 mW @ 24 V DC, 930 mVA @ 230 V AC
Tension de déclenchement / de retombée, typ.	11,5 V / 6 V AC 11,5 V / 5 V DC	Indicateur d'état	LED verte
Circuit de protection	Redresseurs		

**Caractéristiques du contact**

Nombre des contacts	1	Version contact	Inverseur
Matériau des contacts	AgNi	Durée de vie mécanique	$5 \times 10^6$ manoeuvres

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
-------------------------------------	-----

**Coordination de l'isolation**

Tension nominale	300 V	Ligne de fuite et distance d'isolement entrée - sortie	$\geq 5,5$ mm
Rigidité diélectrique entrée - sortie	4 $kV_{\text{eff}}$ / 1 Min.	Tenue en tension par rapport au rail profilé	4 $kV_{\text{eff}}$ / 1 Min.
Rigidité diélectrique des contacts ouverts	1 $kV_{\text{eff}}$ / 1 min	Tension de tenue au choc	6 kV (1,2/50 $\mu\text{s}$ )
Degré de protection	IP20	Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	III		

**TERMSERIES**  
**TRZ 24-230VUC 1CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Informations supplémentaires sur les agréments / standards**

Normes	EN 50178, EN 55011, EN 61000-6-1, 2, 4	Certificat N° (GERMLLOYD)	47053-12
N° de certificat (cULus)	E141197		

**Caractéristiques de raccordement**

Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement à ressort	Longueur de dénudage, raccordement nominal	8 mm
Sections de raccordement, raccordement nominal	1,5 mm <sup>2</sup>	Sections de raccordement, raccordement nominal, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sections de raccordement, raccordement nominal, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 14	Section de raccordement du conducteur, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, souple, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, souple, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, souple, min. (AWG)	AWG 26
Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG)	AWG 14	Section de raccordement du conducteur, souple embout avec embouts isolés DIN 46228/4, raccordement nominal, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, souple embout avec embouts isolés DIN 46228/4, raccordement nominal, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Dimension de la lame	0,6 x 3,5 mm
Calibre selon 60 947-1	A1, B1		

**Données de mesure UL**

Température ambiante (fonctionnement), max.	60 °C	Section de raccordement AWG, min.	AWG 26
Section de raccordement AWG, max.	AWG 14	Type de conducteur	conducteur rigide en cuivre, conducteur souple en cuivre
Degré de pollution	2		

**Classifications**

ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC001437
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-01
eClass 9.1	27-37-16-01		

**Informations sur le produit**

Informations pour commander	Relais de rechange Type : RSS113024 Référence : 4060120000
Renseignements caractéristiques techniques	Accessoires et plans d'encombrement : veuillez consulter la page des accessoires TERMSERIES

**Fiche de données****TERMSERIES  
TRZ 24-230VUC 1CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Agréments**

Agréments



ROHS

Conforme

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">EPLAN, Zuken E3.S</a>
Notice explicative	<a href="#">Operating Instructions</a>
Déclaration de conformité	<a href="#">DE_PA_5600_160229_001.pdf</a>


**Fiche de données**

**TERMSERIES  
TRZ 24-230VUC 1CO**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dessins**


**Schéma**



**Courbe de charge limite DC**




**Durée de vie électrique**



Charge résistive 230 V AC

**Dessin coté**



## TERMSERIES TRZ 24-230VUC 1CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Accessoires

### Séparateur



Les accessoires TERMSERIES comprennent :

- Relais de rechange
- Support
- Séparateurs
- Connexions transversales
- Des modules d'alimentation

### Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
TW TXS/TXZ R3.2	<a href="#">1240800000</a>	TERMSERIES, Plaque de séparation	4050118028188	10 pièce(s)

### Vierge



Les repères WS sont particulièrement adaptés aux connecteurs de la série W. Grâce à leur compatibilité, ils peuvent également être utilisés avec la série I et la série Z. Les larges surfaces de marquage permettent d'imprimer de longues chaînes de caractères ou sur plusieurs lignes.

Les repères WS sont parfaits pour de longues chaînes de caractères personnalisées. Le format MultiCard éprouvé permet l'impression par imprimante laser, PrintJet ADVANCED, traceur ou MC-Mobilo.

- Montage en bande ou individuellement
- Repères au format MultiCard éprouvé

### Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
WS 10/6 M MC NE WS	<a href="#">1818400000</a>	WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, blanc	4032248310876	600 pièce(s)

## TERMSERIES TRZ 24-230VUC 1CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Accessoires

### Outils



Outils pour dégainer les câbles d'alimentation non sectionnés et les câbles de sortie, et tournevis pour l'installation des composants FieldPower.

### Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
SDS 0.6X3.5X100	<a href="#">9008330000</a>	Tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm	4032248056286	10 pièce(s)

### Connecteur transversal



Les accessoires TERMSERIES comprennent :

- Relais de rechange
- Support
- Séparateurs
- Connexions transversales
- Des modules d'alimentation

### Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
ZQV 1.5N/ R6.4/19 RT	<a href="#">1391610000</a>	TERMSERIES, Connecteur transversal, Nombre des contacts: 19, Courant permanent: 17,5 A, UL : 10 A, Raccordement enfichable	4050118191783	10 pièce(s)
ZQV 1.5N/ R6.4/10 GE	<a href="#">1193680000</a>	TERMSERIES, Connecteur transversal, Nombre des contacts: 10, Courant permanent: 17,5 A, UL : 10 A, Raccordement enfichable	4032248976454	10 pièce(s)
ZQV 1.5N/ R6.4/19 SW	<a href="#">1391600000</a>	TERMSERIES, Connecteur transversal, Nombre des contacts: 19, Courant permanent: 17,5 A, UL : 10 A, Raccordement enfichable	4050118191806	10 pièce(s)

## Fiche de données

### TERMSERIES TRZ 24-230VUC 1CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Accessoires

ZQV 1.5N/ R6.4/10 BL	<a href="#">1390350000</a>	TERMSERIES, Connecteur transversal, Nombre des contacts: 10, Courant permanent: 17,5 A, UL : 10 A, Raccordement enfichable	4050118190793 10 pièce(s)
ZQV 1.5N/ R6.4/10 SW	<a href="#">1391630000</a>	TERMSERIES, Connecteur transversal, Nombre des contacts: 10, Courant permanent: 17,5 A, UL : 10 A, Raccordement enfichable	4050118191776 10 pièce(s)
ZQV 1.5N/ R6.4/19 GE	<a href="#">1193690000</a>	TERMSERIES, Connecteur transversal, Nombre des contacts: 19, Courant permanent: 17,5 A, UL : 10 A, Raccordement enfichable	4032248976645 10 pièce(s)
ZQV 1.5N/ R6.4/2 GE	<a href="#">1193670000</a>	TERMSERIES, Connecteur transversal, Nombre des contacts: 2, Courant permanent: 17,5 A, UL : 10 A, Raccordement enfichable	4032248976638 10 pièce(s)
ZQV 1.5N/ R6.4/19 BL	<a href="#">1391620000</a>	TERMSERIES, Connecteur transversal, Nombre des contacts: 19, Courant permanent: 17,5 A, UL : 10 A, Raccordement enfichable	4050118191813 10 pièce(s)
ZQV 1.5N/ R6.4/10 RT	<a href="#">1391640000</a>	TERMSERIES, Connecteur transversal, Nombre des contacts: 10, Courant permanent: 17,5 A, UL : 10 A, Raccordement enfichable	4050118191660 10 pièce(s)

## Module d'alimentation



Les accessoires TERMSERIES comprennent :

- Relais de rechange
- Support
- Séparateurs
- Connexions transversales
- Des modules d'alimentation

## Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
TXZ SUPPLY	<a href="#">1240790000</a>	TERMSERIES, Module d'alimentation, Nombre des contacts: 5 AgNi,	4050118028164 10 pièce(s)	

Date de création 7 septembre 2016 14:35:21 CEST

Niveau du catalogue 26.08.2016 / Toutes modifications techniques réservées




## TERMSERIES TRZ 24-230VUC 1CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Accessoires

	Courant permanent: 10 A, Raccordement à ressort
TXS SUPPLY <a href="#">1240780000</a>	TERMSERIES, Module 4050118028140 10 pièce(s) d,92alimentation, Nombre des contacts: 5 AgNi, Courant permanent: 10 A, Raccordement vissé

## Adaptateurs



Des efforts de câblage importants entraînent des temps de mise en service d'armoires électriques particulièrement longs. Grâce à notre adaptateur d'interfaces TERMSERIES, vous profitez de la rapidité de notre solution plug-and-play.

Pour réduire les temps de câblage, des câbles pré-confectionnés sont utilisés entre la partie commande et le niveau interface ; et ils sont simplement raccordés à l'adaptateur TERMSERIES. Ceci permet une réduction significative des efforts de câblage dans les armoires électriques.

Notre solution plug-and-play préconfectionnée avec adaptateur d'interface TERMSERIES permet de réduire le temps de câblage. L'adaptateur dispose d'un assemblage universel et offre un réel avantage en matière d'encombrement, lorsqu'il est utilisé avec des produits TERMSERIES de forme identique.

Grâce à la symétrie de sa structure, l'adaptateur peut être raccordé sur bobine TERMSERIES tout autant que sur raccords de contact. L'utilisation de logique positive/négative est également possible à bas niveau grâce au contact inverseur.

## Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
TIAL F20	<a href="#">1463550000</a>	TERMSERIES, Adaptateur, Mâle 20 pôles selon DIN EN 60603-13, levier de verrouillage long, Nombre de voies pour signaux: 16, Tension nominale : 24 V DC, Courant nominal (par voie): 60 mA	4050118331783	1 pièce(s)
TIA F10	<a href="#">1463520000</a>	TERMSERIES, Adaptateur, Mâle 10 pôles selon DIN EN 60603-13, levier de verrouillage long, Nombre de voies pour signaux: 8, Tension nominale : 24 V DC, Courant nominal (par voie): 125 mA	4050118323535	1 pièce(s)
TIA SUBD 15S	<a href="#">1463530000</a>	TERMSERIES, Adaptateur, Sub-D, 15 pôles, DIN 41652 / CEI 60807, Nombre de voies pour	4050118323542	1 pièce(s)

**Fiche de données**

**TERMSERIES  
TRZ 24-230VUC 1CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Accessoires**

signaux: 8, Tension  
 nominale : 24 V DC,  
 Courant nominal (par voie):  
 125 mA

**Tournevis droit**

Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish



**Informations générales de commande**


Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
SD TO 0,6X3,0	<a href="#">1323880000</a>	Tournevis, Largeur de la lame (B): 3 mm, longueur de la lame: 70 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm	4050118127133	1 pièce(s)

**TERMSERIES  
TRZ 24-230VUC 1CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dessins**

**Clé de codage des modèles**



# Adresses au niveau mondial


Let's connect.


- AE Émirats arabes unis**  
Weidmüller Middle East FZE  
Warehouse Q3-79  
SAIF-Zone  
P.O. BOX 8591  
Sharjah  
Numéro de téléphone +971 65572723  
Numéro de fax +971 65572724  
wme.info@weidmueller.com
- AO Angola**  
Veillez contacter  
Phambili Interface  
Afrique du Sud
- AR Argentine**  
CPI SA  
Bauness 2660  
C1431DOF Buenos Aires  
Numéro de téléphone +54 11 4523 8008  
Numéro de fax +54 11 4522 0546  
info@cpi.com.ar  
www.cpi.com.ar
- AT Autriche**  
Weidmüller GmbH  
IZ NOE Süd, Str 2b, Obj M59,  
2355 Wiener Neudorf  
Numéro de téléphone +43 2236 67080  
Numéro de fax +43 2236 6708-899  
office.at@weidmueller.com  
www.weidmueller.com
- AU Australie**  
Weidmüller Pty. Ltd.  
PO BOX 6944  
Huntingwood 2148  
Huntingwood Drive 43  
Huntingwood NSW 2148  
Numéro de téléphone +61 2 9671 9999  
Numéro de fax +61 2 9671 9911  
info@weidmuller.com.au  
www.weidmuller.com.au
- AZ Azerbaïdjan**  
Representative Office  
Weidmüller Interface  
Demirchi Tower, 4th floor  
37, Khojali ave.  
AZ 1025 Baku  
Numéro de téléphone +994 12 488 80 36  
Numéro de fax +994 12 488 80 37  
aliyar.hashimli@weidmueller
- BA Bosnie-Herzégovine**  
Veillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Serbie  
  
ou  
BIG electric d.o.o  
Mladena Stojanovića 117A  
78000 Banja Luka  
Numéro de téléphone +387 51926277  
Numéro de fax +387 51926277  
bigelectric@blic.net  
www.bigelectric.ba
- BE Belgique**  
Weidmüller Benelux B. V.  
Mechelsesteenweg 519 bus  
6 en 7  
1930 Nossegem  
Numéro de téléphone +32 2 752 40 70  
Numéro de fax +32 2 751 36 06  
info@weidmueller.be  
www.weidmueller.be
- BG Bulgarie**  
Weid-Bul EOOD  
Bul. "Kliment Ohridski" 13  
1756 Sofia  
Numéro de téléphone +359 2 963 2560  
Numéro de fax +359 2 963 1098  
sofia@weidbul.com  
www.weidbul.com
- BH Bahreïn**  
Khayber Trading Company  
P.O Box 1976  
Manama  
Numéro de téléphone +973 720747  
Numéro de fax +973 720331  
khayber@batelco.com.bh
- BR Brésil**  
Weidmüller Conexel do Brasil  
Conexões Elétricas Ltda.  
Av. Presidente Juscelino, 642  
- Piraporinha  
Diadema, São Paulo  
09950-370  
Numéro de téléphone +55 (11) 4366-9600  
Numéro de fax +55 (11) 4362-1677  
vendas@weidmueller.com.br  
www.weidmueller.com.br
- BW Botswana**  
Veillez contacter  
Phambili Interface  
Afrique du Sud
- BY Bélarus**  
TECHNIKON Ltd.  
Nezavisimosti pr. 177-9  
220125 Minsk  
Numéro de téléphone +375 17 393-11-77  
Numéro de fax +375 17 3930080  
wm@technikon.by
- CA Canada**  
W Interconnections Canada  
Inc.  
10 Spy Court  
Markham Ontario L3R 5H6  
Numéro de téléphone +1 (905) 475-1507 Ext. 9836  
Numéro de fax +1 (905) 475-2798  
support@weidmuller.ca  
www.weidmuller.ca
- CG Congo**  
Veillez contacter  
Phambili Interface  
Afrique du Sud
- CH Suisse**  
Weidmüller Schweiz AG  
Rundbuckstraße 2  
8212 Neuhausen am  
Rheinfall SH  
Numéro de téléphone +41 52 674 07 07  
Numéro de fax +41 52 674 07 08  
info@weidmueller.ch  
www.weidmueller.ch
- CL Chili**  
ATS - INTECH  
María Luisa Santander 0475  
Santiago  
Providencia 7500859  
Numéro de téléphone +56 2 341 1271  
Numéro de fax +56 2 341 1275  
felipe@atsintech.com  
www.atsintech.com  
CPI CHILE LTDA  
Av. Presidente Frei Montalva  
6001, 47 complejo el cortijo  
Santiago - Conchalí  
Numéro de téléphone +562 963 8440  
Numéro de fax +562 963 8440  
cpi@cpichile.cl  
www.cpichile.cl
- CN Chine**  
Weidmüller Interface  
(Shanghai) Co. Ltd.  
100 Yutong Road  
25 F, BM Intercontinental  
Business Center  
200070 Shanghai  
Numéro de téléphone +86 21-22195008  
Numéro de fax +86 21-22195009  
customer.hotline@weidmueller.com.cn  
www.weidmueller.com.cn
- CO Colombie**  
Automatización Avanzada  
S. A.  
Carrera 97 No., 24 c - 23  
Bodega 4  
110911 Bogotá-D.C.  
Numéro de téléphone +57 (1) 547-8510  
Numéro de fax +57 (1) 422-3044  
comercial@automatizacionavanzada.com  
www.automatizacionavanzada.com
- CR Costa Rica**  
ELVATRON S. A.  
la Uruca 400 Norte Banco  
Costa Rica  
San Jose Costa Rica  
Numéro de téléphone +506 2961-060  
Numéro de fax +506 5200-609  
dirk.haase@elvatron.com  
www.elvatron.com
- CZ République tchèque**  
Weidmüller s.r.o.  
Lomnického 5/1705  
140 00 Praha 4  
Numéro de téléphone +420 244 001 400  
Numéro de fax +420 244 001 499  
office@weidmueller.cz  
www.weidmueller.cz
- DE Allemagne**  
Weidmüller GmbH & Co. KG  
Ohmstraße 9  
32758 Detmold  
Postfach 30 54  
32720 Detmold  
Numéro de téléphone +49 5231 1428-0  
Numéro de fax +49 5231 14-292083  
weidmueller@weidmueller.de  
www.weidmueller.de
- DK Danemark**  
Weidmüller Danmark  
Vallensbækvej 18A  
2605 Brøndby  
Numéro de téléphone +45 27747800  
kundeservice@weidmuller.dk  
www.weidmuller.dk
- DZ Algérie**  
SARL INTER ELECTRIC  
1a Angles des Rues Okba Ibn  
Nafaa et Hassi Beida  
2300 Annaba  
Numéro de téléphone  
Numéro de fax  
contact@inter-electric.com
- EC Équateur**  
Elsystec S. A., Electricidad  
Sistemas y Tecnología  
Vasco de Contreras N35-251  
y Mañosa  
Quito - Pichincha  
Numéro de téléphone +593 22456510  
Numéro de fax +593 22456755  
Elsystec@uio.satnet.net
- EE Estonie**  
Veillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Lettonie  
  
ou  
Soots Interface OÜ  
Pärnu mnt 142  
11317 Tallinn  
Numéro de téléphone +372 609 6933  
Numéro de fax  
info@sootsinterface.ee  
www.sootsinterface.ee
- EG Egypte**  
Standard Electric (OMEGA)  
1, Abdelhamid Badawy Street  
Heliopolis  
Cairo  
Numéro de téléphone +202 21805111  
Numéro de fax +202 21805600  
stdelec@rite.com
- ES Espagne**  
Weidmüller, S. A.  
Narcís Monturiol 11-13, Pol.  
Ind. Sudoeste  
8960 Sant Just  
Desvern - Barcelona  
Numéro de téléphone +34 934 803 386  
Numéro de fax +34 933 718 055  
weidmuller@weidmuller.es  
www.weidmuller.es
- FI Finlande**  
Weidmüller Suomi,  
Weidmüller Aktiebolagetin  
siivuliike  
Koy Plaza Vivace  
Äyritie 8C  
FI 1510 Vantaa  
Numéro de téléphone +358 20 7351300  
Numéro de fax +358 800 114 667  
asiakaspalvelu@weidmuller.fi  
www.weidmuller.fi
- FR France**  
Weidmüller E. U. R. L.  
12, Chaussée Jules César  
BP 263 Osny  
95523 Cergy-Pontoise Cedex  
Numéro de téléphone +33 1 34 24 55 00  
Numéro de fax +33 1 34 24 55 01  
mail@weidmuller.fr
- GB Grande-Bretagne**  
Weidmüller Ltd.  
Klippon House  
Centurion Court Office Park,  
Meridian East, Meridian  
Business Park  
Leicester  
LE19 1TP  
Numéro de téléphone +44 116 282 3470  
Numéro de fax +44 116 289 3582  
marketing@weidmuller.co.uk  
www.weidmuller.co.uk
- GE Géorgie**  
Veillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface  
Azerbaïdjan.
- GH Ghana**  
Veillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Afrique du Sud.
- GR Grèce**  
G.A. Solutions  
Ippokratous 11 Metamorfosi  
144 52 Athen  
Numéro de téléphone +30 210 2823233  
Numéro de fax +30 210 2823233  
info@weidmuller.gr  
www.weidmuller.gr
- GT Guatemala**  
Prestelectro, Prestegard  
Electro, S.A.  
Avenida Petapa 44-22,  
Zona 12  
Guatemala City  
Numéro de téléphone +502 2442-3346  
Numéro de fax +502 2476-8945  
ventas@preselectro.com
- HK Hong-Kong**  
Weidmüller (Hong Kong)  
Limited Co. Ltd.  
Unit 1617, Metropolis Tower  
No. 10 Metropolis Drive,  
Hungghom, Kowloon  
Numéro de téléphone +852 3154 8088  
Numéro de fax +852 31548099  
Info-hk@weidmueller.com.hk
- HR Croatie**  
ElektroPARTNER d.o.o.  
Slavonska avenija 24/6  
HR-10000 Zagreb  
Numéro de téléphone +385 (1) 6184 793  
Numéro de fax +385 (1) 6184 795  
elektropartner@zg.t-com.hr  
www.elektropartner.hr
- HU Hongrie**  
Weidmüller Kereskedelmi Kft.  
Budapest  
Gubacsi út 6.  
1097  
Numéro de téléphone +36 1 382 7700  
Numéro de fax +36 1 382 7701  
info@weidmueller.hu  
www.weidmueller.hu
- ID Indonésie**  
PT. Nego Electrindo  
Ruko Mega Grosir Cempaka  
Mas Blok I No. 20 - 22  
Jakarta 10640  
Numéro de téléphone +62 21 42882255  
Numéro de fax +62 21 42882266  
sales@negoelectrindo.co.id
- IE Irlande**  
Veillez contacter  
Weidmüller Ltd.  
Grande-Bretagne
- IL Israël**  
A. U. Shay Ltd.  
23/25, Embar Street  
49222 Petach-Tikva  
P.O. Box 1 00 49  
49222 Petach-Tikva  
Numéro de téléphone +972 3-923-3601  
Numéro de fax +972 3-923-4601  
shay@uriel-shay.com  
www.uriel-shay.com  
ATEKA Ltd.  
4, Ha Tavor lane Industrial  
area Segula  
49691 Petach-Tikva  
P.O. Box 4710  
Petach-Tikva  
Numéro de téléphone +972 73-200-1311  
Numéro de fax +972 3-924 4245  
marketing@ateka.co.il  
www.ateka.co.il
- IN Inde**  
Representative Office  
Weidmüller Electronics India  
Pvt. Ltd.  
No. 9, Union Street, Off.  
Infantry Road  
BANGALORE  
560 001  
Numéro de téléphone +91-80-22860028  
wmi@weidmueller.in  
www.weidmueller.com
- IR Iran**  
Representative Office  
Tamin Ehtajat Fanni Tehran  
(TAF Co.)  
Unit #. 5, No. 62 Iranshahr  
Ave.  
Tehran - 15816-53717, Iran  
Numéro de téléphone +9821 8831 7851  
info@taf-co.com  
http://www.taf-co.com
- IS Islande**  
Samey Automation Center  
Lyngas 13  
210 Garabaer  
Numéro de téléphone +354 510 5200  
Numéro de fax +354 5 10 5201  
Samey@samey.is  
www.samey.is



Retrouvez toutes les adresses de Weidmüller et le contact le plus près de chez vous sur : [www.weidmuller.com/countries](http://www.weidmuller.com/countries)

Let's connect.

Société de ventes 

Représentation à l'étranger 

pas de représentation à l'étranger 

- IT Italie**  
Weidmüller S. r.l.  
Via Albert Einstein 4  
20092 Cinisello  
Balsamo Milano  
Numéro de téléphone +39 02 660681  
Numéro de fax +39 02 6124945  
weidmuller@weidmuller.it  
www.weidmuller.it
- JM Jamaïque**  
Veillez contacter  
W Interconnections Inc.  
États-Unis
- JO Jordanie**  
Trans Jordan for Electro  
PO Box 33 06 07  
Amman  
Numéro de téléphone +962 6 533 2020  
Numéro de fax +962 6 533 5800  
transjordan@batelco.jo
- JP Japon**  
Nihon Weidmüller Co. Ltd.  
Sphere Tower Tennoz 2-2-8  
Higashi-Shinagawa,  
Shinagawa-ku  
Tokyo  
140-0002  
Numéro de téléphone +81 3 6711 5300  
Numéro de fax +81 3 6711 5333  
weidmullerjapan@weidmuller.co.jp  
www.weidmuller.co.jp
- KE Kenya**  
Veillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Afrique du Sud.
- KG Kirghizistan**  
Veillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface  
Azerbaïdjan.
- KR Corée**  
Weidmüller Korea Co. Ltd.  
9th floor  
429, Teheran-ro, Gangnam-Gu  
Seoul 135-721  
Numéro de téléphone +82 2-516-0003  
Numéro de fax +82 2-516-0090  
info@weidmuller.co.kr  
www.weidmuller.co.kr
- KW Koweït**  
Kana Controls General Trading & Contracting Co. W. L. L.  
Al Rai Industrial Area, Plot 28-30, St. 31  
13016 Safat  
B.P. 25593  
Numéro de téléphone +965 4741373  
Numéro de fax +965 4741537  
info@kanaccontrols.com
- KZ Kazakhstan**  
Veillez contacter  
Weidmüller Group  
Russie
- LB Liban**  
Progress Engineering & Trading Enterprises  
Al Nahr Street  
Beirut 11-1111  
Numéro de téléphone +961 1 444 664  
Numéro de fax +961 1 561 880  
progress@inco.com.lb
- LT Lituanie**  
Veillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Lettonie  
ou  
ELEKTROS IRANGA  
Tinklu g. 29 a  
LT-5319 Panevezys  
Numéro de téléphone +370 (45) 582 828  
Numéro de fax  
info@eliranga.lt
- LU Luxembourg**  
Veillez contacter  
Weidmüller Benelux B. V.  
Pays-Bas
- LV Lettonie**  
SIA Abi4  
Daugavgrivas 31b  
Riga, LV-1007  
Numéro de téléphone +371 674 70999  
Numéro de fax +371 676 24562  
abi\_4@tvnet.lv  
Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Udens str. 12-118  
Riga, LV-1007  
Numéro de téléphone +371 29254766  
Numéro de fax +371 674 65637  
Ilgonis.rudaks@weidmueller.com  
www.weidmueller.com
- MA Maroc**  
Sofimed  
137, Bd Moulay Ismail Roches Noires  
20290 Casablanca  
Numéro de téléphone  
Numéro de fax  
contact@sofimedmaroc.com
- MD Moldavie**  
BERHORD A & D srl  
79/1, str. Milescu Spartaru  
MD-2075 Chisinau  
Moldova  
Numéro de téléphone +373 (22) 815002  
Numéro de fax +373 (22) 815007  
atiuleanu@berhord.com  
www.ad.berhord.com
- ME Monténégro**  
Veillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Serbie.
- MG Madagascar**  
Veillez contacter  
Phambili Interface  
Afrique du Sud
- MK Macédoine**  
Veillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Serbie  
ou  
ELEKTRO - SMK dooel  
UL. III Makedonska brigada  
b.b.  
1000 Skopje  
Numéro de téléphone +389 22460295  
Numéro de fax  
Elektro-smk@telekabel.net.mk
- MN Mongolie**  
Veillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface  
Azerbaïdjan.
- MT Malte**  
E. S. S., Electrical Supplies & Services Ltd.  
San Gwakklin Road  
Mriehel  
Numéro de téléphone +356 21255777  
Numéro de fax +356 21255999  
robert.agius@ess.com.mt
- MU Île Maurice**  
Mubelo Electrical Ltd.  
Office 26, Gateway building,  
St Jean Road  
Quatre Bornes  
Mauritius  
Numéro de téléphone +230 4670989  
Numéro de fax +230 4654051  
richard.mubelo@orange.mu
- MW Malawi**  
Veillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Afrique du Sud.
- MX Mexique**  
W Interconnections S. A.  
DE C. V.  
Blvd. Hermanos Serdán 698,  
Col. San Rafael Oriente  
72029 Puebla  
Numéro de téléphone +52 (222) 268 6227  
Numéro de fax +52 (222) 286 6242  
clientes@weidmuller.com.mx
- MY Malaisie**  
Connect Plus Technology  
Sdn Bhd  
No. 43, Jalan PJS 11/22,  
Bandar Sunway  
46150 Petaling Jaya  
Selangor Darul Ehsan  
Numéro de téléphone +60 3 5633 7363  
Numéro de fax +60 3 5633 6562  
paul@cpotech.com.my  
www.cpotech.com.my
- MZ Mozambique**  
Veillez contacter  
Phambili Interface  
Afrique du Sud
- NA Namibie**  
Veillez contacter  
Phambili Interface  
Afrique du Sud
- NG Nigéria**  
Veillez contacter  
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Afrique du Sud
- NL Pays-Bas**  
Weidmüller Benelux B. V.  
Franciscusweg 221  
1216 SE Hilversum  
Boîte postale 1505  
1200 BM Hilversum  
Numéro de téléphone +31 35 626 12 61  
Numéro de fax +31 35 623 20 44  
info@weidmuller.nl  
www.weidmuller.nl
- NO Norvège**  
Sivilingenior J.F. Knudtzen AS  
Billingstadsletta 97  
1396 Billingstad  
PO Box 160  
1378 Nesbru  
Numéro de téléphone +47 66 98 33 50  
Numéro de fax +47 66 98 09 55  
firmapost@jfkudtzen.no  
www.jfkudtzen.no
- NZ Nouvelle-Zélande**  
Cuthbert S. Steward Ltd.  
27 Te Puni Street  
Petone  
PO Box 38496  
Wellington Mail Centre 5054  
Numéro de téléphone (04) 568 6156  
Numéro de fax (09) 489 1752  
csl@cuthbertstewart.co.nz  
Cuthbert S. Steward Ltd  
4 Fred Thomas Drive  
Aon Building, Ground Floor,  
South Entry  
Takapuna  
PO Box 100 338  
North Shore City 745  
Numéro de téléphone (09) 489 1751  
Numéro de fax (04) 568 6056  
cslak@cuthbertstewart.co.nz
- OM Oman**  
DAN INTERNATIONAL LLC.  
Ghala St. 111  
BP 2901  
Seeb  
Numéro de téléphone +968 5036 77  
Numéro de fax +968 5037 55  
yedu@danintl.com
- PE Pérou**  
IMPEXINCA S.A.C.  
Calle Ortiz de Zevallos No.  
105, Urb. San Antonio  
18  
Lima, Miraflores  
Numéro de téléphone +51 1 447 5608  
info@impexinca.pe  
www.impexinca.pe  
J & W CIA. S. A.  
Calle 6 Mz. D Lte. 23, Urb.  
Ind. Grimanesa  
01  
Callao  
Numéro de téléphone +51 1 572 2539  
Numéro de fax +51 1 572 0152  
contacto@jwcia.com  
www.jwcia.com
- PH Philippines**  
Enclosure Systems Specialists Inc.  
2276 Don Chino Roces  
Avenue Extension  
Room 103/105 Narra Building  
1231 Makati City  
Numéro de téléphone +63 2 813 8580  
Numéro de fax +63 2 813 8596  
sales\_encsys@pltdtds.net  
www.enclosuresystemsph.com
- PK Pakistan**  
Automation Controls (Pak)  
Apartment No. 33 C III,  
Chenab Block, Allama Iqbal  
Town  
Lahore  
Numéro de téléphone +92 42 37809948  
Numéro de fax +92 42 37809950  
nadeem@acpak.com.pk  
www.acpak.com.pk
- PL Pologne**  
Weidmüller Sp. z o. o.  
ul. Ogrodowa 58  
00-876 Warszawa  
Numéro de téléphone +48 22 510 09 40  
Numéro de fax +48 22 510 09 41  
biuro@weidmuller.com.pl  
www.weidmuller.pl
- PR Porto Rico**  
Veillez contacter  
W Interconnections Inc.  
États-Unis
- PT Portugal**  
Weidmüller Sistemas de Interface S. A.  
Estrada Outeiro Polima, R.  
Augusto Dias da Silva, Lote B - Esc. 2  
São Domingos de Rana  
2785-515 Abóboda  
Numéro de téléphone +351 214 459 191  
Numéro de fax +351 214 455 871  
weidmuller@weidmuller.pt  
www.weidmuller.pt
- PY Paraguay**  
Veillez contacter  
CPI SA  
Argentine
- QA Qatar**  
DoHa Motors  
PO Box 145  
Numéro de téléphone +974 4651441  
Numéro de fax +974 4654579  
dmctech@qatar.net.qa  
http://www.dohamotorsgroup.com/td.html  
Petroleum Technology Co.  
W.L.L.  
PO Box 16069  
5th Floor Toyota tower  
Numéro de téléphone +974 44419603  
Numéro de fax +974 44419604  
petrotec@qatar.net.qa  
www.petrotec.com.qa
- RO Roumanie**  
Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Inescu Crum Street, No. 1,  
1st Tower, 1st Floor,  
Office 4  
500446 Brasov - Brasov  
Business Park  
Numéro de téléphone +40 (268) 446 222  
Numéro de fax +40 (268) 446 224  
claudiu.totea@weidmueller.com  
www.weidmueller.ro
- RS Serbie**  
Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Ustianicka 189, III sprat  
lokal 7a  
11050 Beograd  
Numéro de téléphone +381 1 12885274  
Numéro de fax +381 1 12885274  
zoran.rabrenovic@weidmueller.com
- RU Russie**  
Weidmüller Group  
7/10 Khelebozavodskiy  
Passage,  
Moskau  
115230  
Numéro de téléphone +7 495 280 72 71  
Numéro de fax +7 495 280 72 71  
Info@weidmueller.ru  
www.weidmueller.ru

# Adresses au niveau mondial

Let's connect.

- SA Arabie Saoudite**  
Al Abdulkarim Holding Co.  
P.O. Box 4  
Dammam 31411  
Numéro de téléphone +966 3 8337 110  
Numéro de fax +966 3 8829547  
E-mail : salehsk@akh.com.sa  
www.weidmuller.ae  
  
Saudi Electric Supply Company (SESCO)  
P.O. Box 32 98  
Al Khobar 31952  
Numéro de téléphone +966 3 8829546 Ext. 3030  
Numéro de fax  
E-mail : Safdar.Malik@sescogex.com  
www.sesco-gex.com
- SE Sweden**  
Weidmüller AB  
Axel Danielssons väg 271  
BOX 31025  
SE-200 49 Malmö  
Numéro de téléphone +46 77-143 00 44  
Numéro de fax +46 40-37 48 60  
info@weidmuller.se  
www.weidmuller.se
- SG Singapour**  
Weidmüller Pte. Ltd.  
70 Bendemeer Road  
# 04-03 Luzerne Building  
Singapore 339940  
Numéro de téléphone +65 6841 5311  
Numéro de fax +65 6841 5377  
info@weidmuller.com.sg  
www.weidmuller.com.sg
- SI Slovaquie**  
Elektrospoji d. o. o.  
Stegne 27  
Sl- 1000 Ljubljana  
Osrednjeslovenska  
Numéro de téléphone +386 1 511 3810  
Numéro de fax +386 1 511 1604  
info@elektrospoji.si  
www.elektrospoji.si
- SK Slovaquie**  
ELEKTRIS s.r.o.  
Elektrárėnská 1  
831 04 Bratislava  
Numéro de téléphone +421 2/4920 0113  
Numéro de fax +421 2/4920 0119  
bratislava@elekttris.sk
- SV Salvador**  
Prestegard Electro  
11 Avenida Norte No. 240  
Edificio Salazar No. 2  
San Salvador  
Numéro de téléphone +503 2271 1690  
Numéro de fax +503 2221 3851  
prestegard@navegante.com.sv
- SY Syrie**  
Veuillez contacter  
Weidmüller Middle East FZE  
Emirats arabes unis
- SZ Swaziland**  
Veuillez contacter  
Phambili Interface  
Afrique du Sud
- TH Thaïlande**  
Pisanu Engineering Co. Ltd.  
Kwang Dingaeng, Khet Dingaeng  
800/2 Soi Trakulsuk, Asokedindaeng Road  
Dindaeng, Bangkok 10400  
Numéro de téléphone +66 2 248 2896  
Numéro de fax +662 105 6301  
ecsales@pisanu.co.th  
www.pisanu.co.th  
  
Representative Office  
Weidmüller Pte. Ltd.  
37/F, Sathorn Square Building  
98 North Sathorn Road  
Bangkok, Silom Bangrak 10500  
Numéro de téléphone +66 2 105 6300  
Numéro de fax +66 2 642 9220  
info@weidmuller.com.sg
- TJ Tadjikistan**  
Veuillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface  
Azerbaïdjan.
- TM Turkménistan**  
Veuillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface  
Azerbaïdjan.
- TN Tunisie**  
Veuillez contacter  
Weidmüller E. U. R. L.  
France
- TR Turquie**  
Weidmüller Elektronik Ticaret Ltd. Sirketi  
Kavacik Mah. Orhan Veli Kanik Caddesi 9/1  
34810 Beykoz / Istanbul  
Numéro de téléphone +90 (216) 537 10 70  
Numéro de fax +90 (216) 537 10 77  
info@weidmuller.com.tr  
www.weidmuller.com.tr
- TW Taïwan**  
Veuillez contacter  
Weidmüller (Hong Kong) Limited Co. Ltd.  
Hong-Kong
- TZ Tanzanie**  
Veuillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Afrique du Sud.
- UA Ukraine**  
LLC WM UKRAINE  
Levanevskogo str. 6  
Kiev 3058  
Numéro de téléphone +38 044 490 32 48  
Numéro de fax  
info@wm-ua.com.ua  
wm-ua.com.ua/  
  
Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Z, office 303  
7-D, Zdolbunivska str.  
Kiev, 2081  
Numéro de téléphone (portable) +38 050 440 25 24  
info.ua@weidmuller.com
- US États-Unis**  
W Interconnections Inc.  
821 Southlake Boulevard  
Richmond Virginia 23236  
Numéro de téléphone +1 (804) 794-2877  
Numéro de fax +1 (804) 378-2593  
info@weidmuller.com  
www.weidmuller.com
- UY Uruguay**  
REWO Uruguay S. A.  
AV. Bolivia 2001 Esq Rocafuerte  
11300 Carrasco Montevideo  
Numéro de téléphone +598 2604 8439  
Numéro de fax +598 2604 8439  
rewo@rewouruguay.com.uy
- UZ Ouzbékistan**  
Veuillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface  
Azerbaïdjan.
- VE Venezuela**  
Somerinca C. A.  
Corazon de Jesus - 3ra  
Transversal con calle el Carmen- Los Dos Caminos  
Caracas 1070-A  
Numéro de téléphone +58 2122352748  
Numéro de fax +58 2122399341  
klocmoeller@cantv.net  
www.somerinca.com
- VN Vietnam**  
AUMI Industrial Equipment & Automation Company Limited  
E1, La Thanh Hotel  
218 Doi Can Street  
Lieu Giai Ward, Ba Dinh District  
Hanoi City  
Numéro de téléphone +84 4 37628601  
Numéro de fax +84 4 62661391  
aumi@aumi.com.vn  
www.aumi.com.vn  
  
Representative Office  
Weidmüller Pte. Ltd.  
Level 16 Saigon Tower  
Building  
29 Le Duan Street  
District 1  
Ho Chi Minh  
Numéro de téléphone +848 3520 7717  
Numéro de fax +848 3520 7604  
info@weidmuller.com.sg
- ZA Afrique du Sud**  
Phambili Interface  
PO Box 193  
1609 Johannesburg, Edenvale  
5 Bundo Road, Sebenza  
1610 Johannesburg  
Numéro de téléphone +27 (11) 4521930  
Numéro de fax  
info@weidmuller.co.za  
www.weidmuller.co.za  
  
Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
210 Amarand  
Avenue, Pegasus Building  
181 Pretoria, waterkloof Glen ext 2  
Numéro de téléphone +27 12 003 2906  
Numéro de fax +27 (11) 4526455  
Jacques.Vosloo@weidmuller.com  
www.weidmuller.com
- ZM Zambie**  
Veuillez contacter  
Phambili Interface  
Afrique du Sud
- ZW Zimbabwe**  
Veuillez contacter  
Phambili Interface  
Afrique du Sud