

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

用于40 mm铝制型材的型材支架，可使用安装套件旋转，适合外壳附件直径30 mm的托架，材料：  
黑色玻璃纤维增强聚碳酸酯PC和铝，270 g



## 优势

- 承载能力强，可靠安装小型和大型显示器和操作界面
- 可在三个坐标轴方向上旋转和倾斜，以获得合适的视角
- 标准VESA 75和VESA 100规格的VESA接口，用于简便的壁式安装或铝型材安装
- 产品属于DCS产品类别

## 商业数据

订货号	1082305
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ACFBAZ
产品关键代码	ACFBAZ
GTIN	4055626812830
单件重量 (含包装)	296.8 g
单件重量 (不含包装)	270 g
原产地	DE

# HS PM-S 40 DCS - 支架

1082305

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082305>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	安装材料
外壳类型	型材支架
壳体系列	DCS
产品系列	DCS
型号	铝制型材40 mm , 2x 滑块

# HS PM-S 40 DCS - 支架

1082305

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082305>



## 分类

### ECCLASS

ECCLASS-13.0	27190605
--------------	----------

### ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# HS PM-S 40 DCS - 支架

1082305

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082305>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
phoenix@phoenixcontact.com.cn