

特点

- 柔性耐用 H03VVH2 Durable v4-f 扁平协调电缆、带 pvc 绞合线芯和 pvc 绝缘和护套
- 2 引脚 2.5 a 、 250 v 欧式插头
- iec C7 插座
- 集成应力消除、用于连接支撑和保护
- 完全模制连接器、确保强度和耐用性

RS Pro 电源电缆、 C7 、 iec 至 cee 7/16 、欧式插头、 2.5 a 、 250 v

RS 号： 626-6688



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS PRO 的高品质耐用电源线组件或电源线，用于将设备连接到主电源。此电源线一端完全配有 2 引脚欧式插头电源插头、另一端配有 iec C7 插座、用于连接到设备。电源引线具有集成应力消除装置、可提供为连接提供额外保护和支持、以防止损坏由于过度弯曲

一般规格

连接器 a	C7, IEC
接头 b	CEE 7/16, 欧式插头
护套颜色	黑色
连接器 a 型	iec
电源插头类型	c 型-欧式插头
电源插座类型	iec 60320 C13
连接器 b 型	cee 7/16
火灾行为	低烟无卤 (lhz)
外层护套材料	pvc
接头 a 角度	直向
接头 b 角度	直向
接头 a 性别	母
接头 b 极性	公
接线端子	黄铜
导体	3 线
应用	diy 和家居装修维护工作家庭娱乐（电视、卫星盒、路由器等）工业机器和设备办公桌（监控器、计算机、电话）任何需要由电源、盒式录音机、电池 / 电源供电的无线电、电池充电器、笔记本电脑电源、视频游戏机供电的电气设备

电源电缆组件

电气规格

额定电流	2.5A
额定电压	250V
绝缘电阻	>10MΩ
电缆固定	0.5mm ² -1mm ² >30N 1.25mm ² -1.5mm ² >60N
电气强度	2.5kV 50Hz
安全测试	4.4kV 50Hz
电容	95.08pF/m
电感	0.43μH/m

机械规格

长度	1.8m
横截面积	7mm ²
重量	175g
拔出力	10N-50N
量规	1.5mm ²
铜线绞线	48 股 0.202 毫米的绞线 ²

操作环境规格

最大引脚温度	65°C
--------	------

认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
符合标准	iec 60320 C13

电源电缆组件

