

# 操作器

分销方  
RS-online



704.230.5



<https://rs-online.eao.com/component/704.230.5...>

您的产品:

---



## 704.230.5 操作器

### 正面

正面尺寸:	30 mm x 30 mm
正面形式:	方形
前挡圈颜色:	灰色
前挡圈材质:	塑料

### 安装

设计:	凸起的
安装类型:	面板安装

### 操作

灯罩颜色:	绿色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	发光
灯罩形状:	平面的
灯罩透明度:	透明的

### 电气特性

标准:	开关遵循“低压开关设备的标准”DIN EN 60947-1
-----	-------------------------------

### 机械特性

开关动作:	自复位
机械寿命:	≤ 3 百万次

操作力: 8 N  
操作行程: 约 5.8 mm ± 0.2 mm  
重量: 0.04 kg

### 环境条件

IP保护: 正面为IP65  
工作温度: - 40 °C ... + 55 °C  
储存温度: - 40 °C ... + 85 °C

### 证书


REACH: REACH compliant  
RoHS: RoHS compliant

### 其他

简述: 操作器, 30 mm x 30 mm, 平面的, 发光, 绿色, 塑料, 透明的, 方形, 灰色, 塑料, 自复位  
外壳颜色: 黑色  
外壳材质: 塑料  
提示: 带保护盖的前圈安装在操作器上, 扭矩为0.4Nm  
最多可安装3个开关元件  
灯座将带螺钉端子一起

最大开关单元的数量: 3

接线图:



安装开孔:



- A = 螺钉端子
- B = 推入式端子
- C = 插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm
- D = 双插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm

外形尺寸:



A = 螺钉端子