



3 相馈电线器 用于三相母线 结构尺寸 S0 和 S00 从下方连接

产品品牌名称	SIRIUS
产品类别	插头、适配器和端子
产品名称	3 相馈电线器
产品的规格	结构尺寸 S0/S00
综合技术数据	
断路器的结构尺寸	S00, S0
绝缘电压 污染度 3 时 AC 时 测定值	690 V
RoHS 指令 (日期)	10/01/2009
电流负载能力 最大值	63 A
环境条件	
环境温度	
• 运行期间	-20 ... +60 °C
• 存放期间	-50 ... +80 °C
Environmental footprint	
环保产品声明(EPD)	是
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计	139 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间	0.161 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间	139 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后	-0.056 kg
电气安全	
防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529	IP20
防接触保护 正面的 符合 IEC 60529	确保从前部垂直触摸时手指安全
装入/固定/外形尺寸	
高度	74 mm
宽度	43 mm
深度	48 mm
接口/ 接线端子	
电气连接规格 用于主电路	螺栓连接
可连接的导线截面类型	
• 用于主触点	
— 单芯线的	1x (2.5 ... 16 mm²)
— 多芯线	1x (2.5 ... 25 mm²)
— 细芯线的 带有电缆末端加工	1x (2.5 ... 16 mm²)
• 在 AWG 导线处 用于主触点	1x (10 ... 4)
可连接的导线截面 用于主触点	

● 单芯线或多芯线	2.5 ... 16 mm²
● 多芯线	2.5 ... 25 mm²
● 细芯线的 带有电缆末端加工	2.5 ... 16 mm²
AWG 号码 作为已编码可连接的导线截面 用于主触点	10 ... 4

认可 证书

General Product Approval	Test Certificates
 EG-Konf.	
Confirmation	 UL
	
	Type Test Certificates/Test Report

Test Certificates Marine / Shipping

Special Test Certificate	 ABS	 BUREAU VERITAS	 DNV	 LRS	 PRS
--	--	--	--	--	--

Marine / Shipping other Environment

 RINA	Miscellaneous	Confirmation	 VDE		Environmental Confirmations
---	-------------------------------	------------------------------	--	---	---

更多信息

包装信息
<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (网上订购系统)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RV2915-5B>
Cax 在线发生器
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2915-5B>
Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RV2915-5B>
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2915-5B&lang=en



