

REDUC-M-KV-M25/M20 - 减量适配器



1647624

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1647624>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

减量适配器，连接螺纹: M25 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈



产品描述

M25转M20变径

商业数据

订货号	1647624
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	AF7DZX
产品关键代码	AF7DZX
目录页面	页码700 (C-2-2019)
GTIN	4017918941529
单件重量 (含包装)	18.87 g
单件重量 (不含包装)	15.72 g
原产地	DE

REDUC-M-KV-M25/M20 - 减量适配器



1647624

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1647624>

技术数据


产品属性

产品类型	减量适配器
密封	是

连接数据

紧固扭矩	7.5 ... 8 Nm
------	--------------

尺寸

尺寸图	
	
宽度	30.00 mm
长度	10 mm
连接螺纹长度	7 mm
不包括连接螺纹在内的长度	3 mm
直径	25 mm
连接螺纹直径	25 mm
六边形角度尺寸	30 mm
连接侧螺纹类型	M25 x 1.5
螺距	1.5 mm
密封侧螺纹类型	M20

材料规格

颜色	黄铜色
标识材料	铜镀镍
密封材料	NBR
外壳表面材料	Ni

电缆/电线

无卤素	否
-----	---

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP65 (取决于使用的螺钉连接方式)
环境温度 (运行)	-20 °C ... 80 °C

安装

组装说明	使用相应的螺钉连接 : IP68
------	------------------

REDUC-M-KV-M25/M20 - 减量适配器




1647624

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1647624>

图纸

尺寸图



尺寸图

REDUC-M-KV-M25/M20 - 减量适配器



1647624

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1647624>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27144492
ECLASS-12.0	27144492
ECLASS-13.0	27140806

ETIM

ETIM 9.0	EC000938
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

REDUC-M-KV-M25/M20 - 减量适配器



1647624

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1647624>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
SCIP	99541839-5a1d-40d0-b885-cb1c09bf9185

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn