



Pushing Performance
Since 1945

D SUB MIXED MA 40 A CR POWER CONTACT PL3



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 69 282 7423
规格	D SUB MIXED MA 40 A CR POWER CONTACT PL3
浩亨电子目录	https://harting.com/09692827423

标识

类别	插针
系列	D-Sub
标识	Mixed
插针类型	压接针
插针端子介绍	直式
特点	工具设置：7 对应 AWG 8，6 对应 AWG 10

版本

接线方式	压接针
接线方式	压接针
公母类型	公头
制造过程	车削针

技术参数

导体截面积	4 ... 6 mm ²
导体截面积	AWG 10 ... AWG 8
额定电流	≤40 A
接触电阻	≤1 mΩ
剥线长度	7.5 mm
极限温度	-55 ... +155 °C
插入力	≤7 N
拔出力	≈5 N
性能等级	3



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

插拔次数	≥50
------	-----

材料特性

材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	0.2 µm Au
材料 (锁扣)	铜合金
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

商业数据

包装尺寸	100
净重	2.46 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140099487
ETIM	EC000796
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触