

TEROSON VR 120

Octobre 2017

DESCRIPTION DU PRODUIT

Technologie	Nettoyant et Protecteur des Plastiques
Type de produit	Huile Silicone

TEROSON VR 120 est un produit à base d'huile silicone pour nettoyer et restaurer les pièces plastiques des véhicules. Le produit contient des agents désodorisant et additifs antistatique, permettant d'obtenir des surfaces plastique avec un aspect rénové et brillant.

Utilisations typiques :

TEROSON VR 120 convient parfaitement à la rénovation des pièces plastique intérieures des véhicules. Ce produit peut être aussi être utilisé sur cuir traité, simili cuir, et surfaces en bois poli.

DONNEES TECHNIQUES

(Résultats typiques d'essais)

Couleur	incolore, transparent
Odeur	parfumée
Aspect	liquide fluide
Densité	~0,76 g/cm ³ (totale)
Solides	~6 %

Remarque Préliminaire

Avant toute utilisation, il est nécessaire de consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit afin de prendre connaissance des mesures de précaution et des conseils de sécurité. Même en ce qui concerne les produits non soumis à étiquetage, les précautions appropriées devront être respectées

Application :

Le produit est pulvérisé sur la surface à rénover directement depuis l'aérosol (tenir l'aérosol vertical pendant la pulvérisation).

Essuyer la surface immédiatement après pulvérisation à l'aide d'un chiffon propre et sec.

TEROSON VR 120 ne doit pas être pulvérisé sur certaines zones, telles que les vitres, le volant ou les sièges.

Lors d'application sur des surfaces proche des zones à éviter, il est recommandé de pulvériser le produit sur un chiffon propre et d'essuyer les surfaces à rénover.

Attention :

Bien que la plupart des surfaces plastiques et des surfaces peintes des véhicules ont une très bonne tenue aux solvants, il est conseillé de réaliser un essai de compatibilité avant pulvérisation pour garantir tout risque d'endommagement de la peinture ou de la surface plastique.

Stockage:

Sensibilité au gel	non
Température de stockage recommandée	10 à 25 °C

Conditionnement:

Aérosol 300 mL

Classification :

Merci de vous reporter à la **fiche de données de sécurité** pour plus d'information sur :

l'Identification des Dangers**Informations Relatives au Transport****Informations Relatives à la Réglementation**

Clause de non-responsabilité

Remarque :

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommages corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ou Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que : Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable: L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable:

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel. Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.**

La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques

Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce documents sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.

Référence 0.0