

PLD E 608-CA-3,0/FS AM - 电源线



2702302

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2702302>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

电源线，3-位置，PVC，橙色 RAL 2004，电缆长度: 3 m



产品描述

电源线用于将600级PLD外壳照明连接至电源电压。

商业数据

订货号	2702302
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DRL23Z
产品关键代码	DRL23Z
目录页面	页码500 (C-6-2019)
GTIN	4055626112275
单件重量 (含包装)	315.7 g
单件重量 (不含包装)	315.7 g
原产地	DE

2702302

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2702302>

技术数据

产品属性

产品类型	电源电缆
应用	外壳照明
位数	3
出线口编号	1
屏蔽	无

材料规格

螺钉连接材料	不可用
外护套, 材料	PVC
导线材料	铜质绞合线

电气特性

额定电压 U_N	250 V AC
额定电流 I_N	16 A

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	100
---------	-----

连接器

连接1

插座设计	端自由出线
------	-------

连接2

插座设计	孔式
插座出线	直头

电缆/电线

电缆长度	3 m
------	-----

H05VV-F3G [PVC]

位数	3
屏蔽	无
光缆类型	H05VV-F3G [PVC]
AWG, 信号线	16
线径, 包括绝缘层	2.7 mm
电缆外径	7.8 mm
外护套, 材料	PVC
外护套, 颜色	橙色 RAL 2004
导线材料	铜质绞合线
导线绝缘材料	PVC TI2

PLD E 608-CA-3,0/FS AM - 电源线



2702302

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2702302>

最小弯曲半径，固定式安装	40 mm
--------------	-------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
	IP40 (插拔式)
环境温度 (运行)	-5 °C ... 40 °C

PLD E 608-CA-3,0/FS AM - 电源线



2702302

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2702302>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

2702302

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2702302>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编: 211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn