

# Interne USB 2.0 multimedia kaartlezer 3,5" 22-in-1 Front Panel card reader 22-in-1 - zwart

Product ID: 35FCREADBK3



De 35FCREADBK3 3,5" multimedia kaartlezer biedt snel en eenvoudig toegang tot de meest populaire flashgeheugenkaartformaten, vanaf het frontpaneel van bijna elke desktopcomputer.

Geschikt voor snelle toegang tot geheugenkaarten van bijna elk draagbaar media-apparaat (bijv. digitale camera's, MP3-spelers etc.) ondersteunt deze veelzijdige mediakaartlezer 22 van de meest populaire kaarttypes inclusief: Compact Flash (CF type I), Secure Digital (SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC), MultiMediaCard (MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC), MemoryStick (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) en xD Picture-kaarten kan deze lezer direct worden gebruikt voor geheugenkaarten van bijna elk draagbaar apparaat van camera's tot muzikspelers.

Met de kaartlezer hebt u ook gelijktijdig toegang tot multimedia kaarttypes (behalve hetzelfde type media), waardoor u tegelijkertijd bestanden van of tussen verschillen kaarten kunt kopiëren.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Fotografen die regelmatig bestanden moeten overzetten van de geheugenkaart in hun camera naar een computer
- Overzetten van bestanden van en naar een verscheidenheid aan draagbare apparaten, elk met een eigen type geheugenkaart

### Features

- Ondersteunt Compact Flash (CF type I), Secure Digital (SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC), MultiMediaCard (MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC), MemoryStick (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) en xD Picture Card
- USB-poort op het voorpaneel voor eenvoudige toegang
- Past in elke externe 3,5 inch bay
- High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- Duurzame metalen behuizing
- LED-indicator voor voeding / activiteit
- Wordt intern verbonden met een 9-pins USB-moederbordaansluiting via de bijgeleverde kabel
- Plug-and-play-functionaliteit

	Warranty	2 Years
<b>Hardware</b>	Chipsetcode	ITE - 1336
<b>Prestaties</b>	Type opslagmedium	CF (Compact Flash I Card) Geheugenstick HS-MMC, HC-MMC (high-speed/high-capacity multimedikaart) HS-MS (high-speed geheugenstick) M2 (geheugenstick micro) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital) MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo Multimedikaart RS-MMC (Reduced Size multimedikaart) SD/MMC (Secure Digital/multimedikaart) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) xD (Extreme Digital) fotokaart
<b>Connector(en)</b>	Externe poorten	1 - CompactFlash (50-pins) slot 1 - Geheugenstick / geheugenstick per sleuf 1 - Geheugenstick micro (M2) sleuf 1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot 1 - SD-/MMC-sleuf 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 1 - xD-fotokaartsleuf
	Type connector(en)	1 - IDC (10-polig, moederbord-header)
<b>Software</b>	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	<b>Notitie</b>	Gelijktijdige kaarttoegang alleen bij verschillende mediakaarttypes
	Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare interne 9-pins USB-moederbordaansluiting
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	1 - Power/Activiteit
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)

	Opslagtemperatuur	-40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
	Vochtigheid	15~85%
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	4.1 in [105 mm]
	Gewicht product	7.4 oz [211 g]
	Hoogte product	1 in [25 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	5.1 in [130 mm]
	Type behuizing	Staal en kunststof
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	9.5 oz [270 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - Kaartlezer
		1 - 9-pins IDC USB-kabel
		1 - Pakje met bevestigingsschroeven
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.