

产品参数表

规格



TeSys Deca 机械锁定模块 (适用于 LC1D40A...D65A 3P交流接触器), 24V

LAD6K10B

主要信息

产品系列	TeSys
产品类型	机械锁定模块
适用范围	LC1D09...D38 AC/DC LC1DT20...DT40 AC/DC LC1D40A...D80A 3 相 AC/DC LC1DT60A 3 phases + neutral AC/DC LC1DT80A 3 phases + neutral AC/DC
[Uc] control circuit voltage	24 V DC 24 V AC 50/60 Hz

补充信息

安装位置	前侧
脱扣控制	手动 电气
额定绝缘电压 [Ui]	690 V 符合 IEC 60947-5-1
功率需求VA	25 适用 AC 电路
功率需求W	30 W 适用 DC 电路
机械寿命	500000 次
最大操作频率	1200 次/小时
负荷因数	10 %
净重	0.07 kg

环境

产品认证	UL CSA
IP 保护等级	IP2X 符合 VDE 0106
防护措施	TH 符合 IEC 60068
运行温度	-25...55 °C
贮存环境温度	-40...80 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.7 cm
Package 1 Width	5.4 cm

免责声明：本文档不代替或不用于确保使用产品的适用性或可靠性

Package 1 Length	6.1 cm
Package 1 Weight	98.0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	15.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	3.323 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

