




Pushing Performance
Since 1945

Han Domino EE cube, crimp (F.2)



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 904 2101
规格	Han Domino EE cube, crimp (F.2)
浩亭电子目录	https://harting.com/09149042101

标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® Domino EE Cube
模块尺寸	Domino 模块
模块介绍	大凸片

版本

接线方式	压接针
公母类型	母头
针数	4
详细资料	请单独订购压接针。

技术参数

导体截面积	0.14 ... 4 mm²
线芯外径	≤4.8 mm
额定电流	16 A
额定电压	400 V
额定脉冲电压	6 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	600 V
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥10,000



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

关于插拔次数的说明	与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
-----------	----------------------

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

商业数据

包装尺寸	2
净重	4.86 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140185128
eCl@ss	27440217 工业连接器的模块 (电源/信号) 。
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552