

HS LCA-RGB-10X5-L - 信号灯



1082299

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082299>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

10 mm信号灯，使用SMD-LED 5 mm（颜色：RGB），可组装在1.5 mm以上的壁厚上。黑色外壳
采用聚碳酸酯(UL 94-V0)制成，带有四个94 mm镀锡自由接线端，防水IP68(EN 60529)



商业数据

订货号	1082299
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ACGABC
产品关键代码	ACGABC
GTIN	4055626812632
单件重量（含包装）	6.7 g
单件重量（不含包装）	1.035 g
原产地	TN

HS LCA-RGB-10X5-L - 信号灯



1082299

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082299>

技术数据

说明

组装说明

请参阅下载区内的应用说明。

产品属性

产品类型	照明
位数	1
对齐	柔性
型号	有源，柔性
导线类型	带李兹线的信号灯
插座形式	凸头
指示器数目	1 (1行 x 1列)

尺寸

直径	10 mm (孔径)
	5 mm (镜片直径)
孔径	8 mm ^{H7}
尺寸	94 mm (电缆末端)

材料规格

绝缘材料

PC

环境和真实条件

环境条件	
要达到的最大IP编码	IP68
环境温度 (运行)	-20 °C ... 80 °C

包装规格

包装类型	PE袋
------	-----

HS LCA-RGB-10X5-L - 信号灯

1082299

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082299>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27110350
ECLASS-12.0	27110350

ETIM

ETIM 9.0	EC002975
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

HS LCA-RGB-10X5-L - 信号灯

1082299

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082299>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn