



### Presentazione

Gamma	Resi9
Tipo prodotto	Pannello di partizione
Compatibilità gamma	Opale Resi9
Norme di riferimento	NFC 15-100 NF EN 50085-2-1

### Caratteristiche tecniche

Quantità per confezione	Set da 10
-------------------------	-----------

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP40 conforme a CEI EN 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme a CEI 62262 IK08 conforme aEN 50102
Resistenza al fuoco	750 °C conforme a CEI EN 60695-2-11
Altezza	2600 mm
Colore	Bianco (RAL 9003)

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<input checked="" type="checkbox"/> DichiaraREACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <input checked="" type="checkbox"/> EU RoHS DichiaraREACH
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Sì
Regolamento RoHS della Cina	<input checked="" type="checkbox"/> DichiaraREACH Della Cina
Informazioni ambientali	<input checked="" type="checkbox"/> Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.