

# 操作器

704.229.400

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/704.229.4...>

您的产品:

---



## 704.229.400 操作器

### 正面

|        |               |
|--------|---------------|
| 正面尺寸:  | 35 mm x 35 mm |
| 正面形式:  | 方形            |
| 前挡圈颜色: | 黑色            |
| 前挡圈材质: | 塑料            |

### 安装

|       |               |
|-------|---------------|
| 设计:   | 平面的           |
| 安装开孔: | 30 mm x 30 mm |
| 安装类型: | 面板安装          |

### 操作

|        |     |
|--------|-----|
| 灯罩颜色:  | 黄色  |
| 灯罩材质:  | 塑料  |
| 灯罩发光:  | 发光  |
| 灯罩形状:  | 平面的 |
| 灯罩透明度: | 透明的 |

### 电气特性

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 标准: | 开关遵循“低压开关设备的标准”DIN EN 60947-1 |
|-----|-------------------------------|

### 机械特性

|       |     |
|-------|-----|
| 开关动作: | 自复位 |
|-------|-----|

机械寿命:  $\leq 3$  百万次  
操作力: 6.2 N  
操作行程: 约 5.8 mm  $\pm$  0.2 mm  
重量: 0.046 kg

#### 环境条件

IP保护: 正面为IP65  
工作温度:  $- 40\text{ }^{\circ}\text{C} \dots + 55\text{ }^{\circ}\text{C}$   
储存温度:  $- 40\text{ }^{\circ}\text{C} \dots + 85\text{ }^{\circ}\text{C}$


#### 证书

REACH: REACH compliant  
RoHS: RoHS compliant

#### 其他

简述: 操作器, 30 mm x 30 mm, 35 mm x 35 mm, 平面的, 发光, 黄色, 塑料, 透明的, 方形, 黑色, 塑料, 自复位  
外壳颜色: 黑色  
外壳材质: 塑料  
提示: 最多可安装3个开关元件  
灯座将带螺钉端子一起  
最大开关单元的数量: 3

接线图:



安装开孔:



- A = 螺钉端子
- B = 推入式端子
- C = 插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm
- D = 双插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm

外形尺寸:



- A = 螺钉端子